



Kamera do zastosowań wewnętrznych

Sercem naszego domowego systemu wykrywania jest kamera WiZ do zastosowań wewnętrznych. Umieść tę kamerę w dowolnym miejscu i włączaj ją w chwili wykrycia ruchu lub dźwięku bądź z poziomu aplikacji WiZ. Włącz noktowizor, aby widzieć w ciemności, i dwukierunkowe połączenie audio, aby odstraszyć nieproszonych gości lub udzielić pomocy, oraz zarejestruj dowody. Dzięki naszej zintegrowanej aplikacji do sterowania zabezpieczeniami i oświetleniem technologia WiZ zapewnia Ci pełną kontrolę — niezależnie od tego, czy jesteś w domu czy poza nim. Włącz światła, uruchom alarm świetlny, włącz dwukierunkowe połączenie audio lub aktywuj kamerę WiZ, aby zobaczyć, co się dzieje, w czasie rzeczywistym — niezależnie od miejsca swojego pobytu. Dzięki technologii SpaceSense kompatybilne światła WiZ działają jak czujniki ruchu, nie ma więc potrzeby instalowania wyspecjalizowanych urządzeń wykrywających ani dodatkowego okablowania. Można sterować zabezpieczeniami i oświetleniem z poziomu jednej aplikacji.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Szyfrowanie end-to-end
- 10-dniowy dostęp do zdarzeń i nagrań
- Pole widzenia 120°



Szybkie i łatwe konfigurowanie na potrzeby monitorowania domu

Zestaw zawiera stojak do postawienia na biurku i uchwyt ścienny, umożliwiając wygodne użytkowanie kamery w dowolnym miejscu. Ustaw kamerę WiZ tak, aby objąć obszar docelowy. Następnie włącz ją i połącz się z siecią Wi-Fi. To naprawdę łatwe! Skonfiguruj ustawienia kamery za pomocą aplikacji WiZ, umożliwiając monitorowanie domu, kiedy tylko zechcesz — nawet gdy jesteś poza domem.




Sprawdzanie, co dzieje się w domu

Sprawdzaj swój dom z dowolnego miejsca i o dowolnej porze dzięki funkcji strumieniowego przesyłania obrazu wideo w czasie rzeczywistym. Zapewnij sobie spokój ducha, gdy jesteś poza domem, oceniając wszystkie powiadomienia o incydentach, sprawdzając, co dzieje się w Twoim domu, i unikając fałszywych alarmów.



Użyj świateł WiZ jako alarmu lub narzędzia do symulowania obecności

Gdy jesteś na wakacjach, spraw, aby wyglądało na to, że ktoś jest w domu, automatycznie włączając i wyłączając światła WiZ, symulując obecność w domu i zniechęcając potencjalnych nieproszonych gości. Ponadto możesz ustawić miganie świateł w przypadku wykrycia incydentu, powiadamiając sąsiadów o wszelkich niepożądanych działaniach.



Zwiększ swoje poczucie bezpieczeństwa dzięki powiadomieniom o wykryciu ruchu

Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia na smartfon o wykryciu przez kamerę WiZ głośnego dźwięku lub ruchu, gdy jesteś poza domem. Można także ustawić kamerę tak, aby po wykryciu aktywności automatycznie rozpoczynała nagrywanie*. * Wymagana płatna subskrypcja lub karta SD.



Zintegruj kamerę WiZ z systemem inteligentnego domu

Kamerę można sterować nie tylko z poziomu aplikacji WiZ. Użyj asystentów Amazon Alexa lub Google Assistant i przesyłaj strumieniowo obraz z kamery na obsługiwane wyświetlacze. Możliwości i funkcje różnią się w zależności od systemu.



Wyraźny obraz, w dzień i w nocy

Technologia wideo w wysokiej rozdzielczości i podczerwień (IR) pozwalają rejestrować aktywność w ciągu dnia i w nocy w polu widzenia o kącie 120°.

DANE TECHNICZNE

STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE

Kolor: Biały
Materiał: Plastik

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Energia słoneczna: Nie
Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

RÓŻNE

Zaprojektowano z myślą o: Jadalnia
Salon Pokój dziecięcy

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Waga netto: 0,17 kg
Długość przewodu: 2 500

SERWIS

Gwarancja: 2 lata

DANE TECHNICZNE

Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
Klasa ochronności: Klasa III – Bezpieczne, bardzo niskie napięcie
Pole widzenia obiektywu kamery (stopnie): 120
Adapter do kamery: No
Zoom cyfrowy kamery: Nie
Adapter do połączeń USB: USB-A

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

KAMERA

Maks. rozdzielczość wideo: 1080P
Tryby wideo: 1080P
Funkcje wideo: 30FPS
Wykrywanie ruchu: Wykrywanie ruchu, ludzi i dźwięku
Night Vision: Tak, z podczerwienią LED
Umiejscowienie kamery: Naścienna i na biurko
Wodoszczelność: Nie
Mikrofon: Tak
Audio: Dwukierunkowe połączenie audio
Networking: WPA2 WPA3
Temperatura pracy: Od 0°C do +40°C
Protokół łączności: Wi-Fi (2,4 GHz)
Wysokość: 3,5
Długość: 11,9
Głębokość: 6,6
Alarm dźwiękowy: Nie
Rozmowa dwukierunkowa: Tak
Sposób przechowywania: Przechowywanie danych lokalnie i w chmurze (subskrypcja)

OBŚLUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
Maks. liczba akcesoriów: 9999
Protokół komunikacyjny: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)
Zgodność z systemami innych firm: Alexa Google Home Skróty Siri Shortcut

WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt: 8720169072039
Waga netto: 0,19 kg
Waga brutto: 0,3 kg
Wysokość: 13,8 cm
Długość: 8,9 cm
Szerokość: 10,5 cm