



Żarówka 60 W A60 E27 x4



Kolorowa żarówka WiZ LED A60 zapewnia inteligentne oświetlenie na co dzień. Zainstaluj ją w dowolnej lampie, by stworzyć idealną atmosferę, korzystając z 16 milionów kolorów oraz ciepłego i zimnego światła białego. Możesz ustawić harmonogram włączania i wyłączania światła zgodnie z codzienną lub tygodniową rutyną, sterować oświetleniem za pomocą smartfona lub głosu, a także mieć zdalny dostęp do światła nawet wtedy, gdy jesteś poza domem. Światła WiZ łączą się istniejącym routerem Wi-Fi i nie wymagają dodatkowego sprzętu.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Inteligentna żarówka z pełną gamą kolorów
- Do 806 lm
- Po prostu wkręć i korzystaj
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu



Po prostu podłącz i korzystaj. Współpracuje z istniejącą siecią Wi-Fi.

WiZ współpracuje z istniejącym routerem Wi-Fi i nie wymaga dodatkowej bramy. Wystarczy podłączyć nową lampę, pobrać aplikację WiZ i gotowe!




Dopasuj światła do swojego dnia

Zautomatyzuj swoje inteligentne oświetlenie, aby podążało za Twoją codzienną lub tygodniową rutyną. Zaplanuj, aby światła włączały się rano lub przed przyjściem do domu i aby wyłączały się w celu oszczędzania energii, gdy nie są potrzebne.

Steruj z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu.

Światłami WiZ można sterować z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu. Jeśli wychodząc z domu, zapomnisz zgasić światła, nie musisz się martwić. Aplikacja WiZ jest dostępna na telefony z systemami iOS i Android.




Aktywuj urządzenia ruchem bez użycia czujnika

Technologia WiZ SpaceSense przekształca Twoje urządzenia w czujniki ruchu. Aktywuj funkcję SpaceSense w aplikacji WiZ, aby światła i urządzenia włączały się i wyłączały automatycznie po wykryciu ruchu. Funkcja SpaceSense zadziała, gdy w pomieszczeniu będą się znajdować co najmniej dwa urządzenia WiZ.

Monitorowanie zużycia energii

Aplikacja WiZ monitoruje pobór energii przez Twoje oświetlenie. Przejrzyj raport dzienny lub tygodniowy i mądrze zarządzaj światłami, by zoptymalizować zużycie prądu w domu.



Miliony kolorów i zmieniające się tryby światła, aby zapewnić doskonały nastrój.

Wybierz dowolny kolor światła lub po prostu zastosuj dynamiczny tryb światła, który zaprojektowaliśmy dla Ciebie. Na przykład tryby Kominek lub Ocean pomogą Ci stworzyć niesamowitą atmosferę i poprawić nastrój.

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Kształt lampy: A60

Gniazdo: E27

Typ szkła: Matowy

Ściemnialna: Tak

WYMIARY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Waga: 0,26 kg

TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu

przez 2,7 godz. dziennie): 25 rok

Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%

Liczba cykli pracy: 50 000

Nominalny okres eksploatacji: 25 000

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Niezmieniona barwa światła: 6 SDCM

Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥ 80

Temperatura barwowa: 2200-6500 K

Kategoria barwy światła: Kolorowa

Nominalny strumień świetlny: 806 lm

Czas rozświetlania: $< 0,5$ s

Czas rozświetlania do osiągnięcia

60% maksymalnego strumienia

światła: natychmiastowe rozświetlenie

Skuteczność świetlna (znamionowa)

(Nom): 94

INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła: 65 mA

INFORMACJE O PAKOWANIU

Kod EAN: 8720169075771

EAN: 872016907577100

Tytuł produktu: AMZ WFB 60W A60

E27 822-65 RGB 4CT6

ZUŻYCIE ENERGII

Współczynnik mocy: 0.5

Zasilanie: 220-240 V

Odpowiednik w watach: 60 W

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F

Moc: 8,5 W

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 9

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Całkowita wysokość: 122 mm

Całkowita długość: 122 mm

Całkowita szerokość: 60 mm

WARTOŚCI ZNAMIONOWE

Trwałość znamionowa: 25 000

Znamionowy strumień świetlny: 806 lm

Moc znamionowa: 8.5 W

DANE TECHNICZNE

Częstotliwość: 50-60

Numer rejestracji EPREL: 1877825

Wartość referencyjna pomiaru

strumienia: Sphere

OBSŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes

Wi-Fi: 802.11b/g/n

Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date

Maks. liczba akcesoriów: 9999

Protokół komunikacyjny: Bluetooth

Wi-Fi (2,4 GHz)

Zgodność z systemami innych firm:

Alexa Google Home Homey IFTTT

Matter Samsung SmartThings Skróty

Siri Shortcut

WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt:

8720169075771

Waga netto: 0,2 kg

Waga brutto: 0,3 kg

Wysokość: 14,4 cm

Długość: 7,1 cm

Szerokość: 22 cm