




Czujnik kontaktu x2

Zwiększ wygodę codziennego użytkowania domu z Czujnikiem kontaktowym WiZ. Jednym rzutem oka, sprawdź, czy Twoje drzwi, okna lub szafki są otwarte czy zamknięte, nawet gdy jesteś poza domem. Czujnik sprawi, że światła WiZ same się zapalą z chwilą otwarcia drzwi lub okien, a zgasną w momencie zamknięcia. I nie musisz się już o nic martwić: aplikacja WiZ automatycznie przyśle Ci powiadomienie o każdej zmianie statusu drzwi lub okien. Łagodny klej z tyłu umożliwia przymocowanie czujnika kontaktowego WiZ praktycznie w dowolnym miejscu. Gdy akumulator wymaga naładowania, informuje o tym komunikat o rozładowaniu w aplikacji WiZ oraz kontrolka LED na samym czujniku kontaktowym.


NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Zasilanie bateryjne
- Montaż bezprzewodowy
- Współpracuje ze wszystkimi produktami Connected by WiZ



Sprawdź status swoich drzwi i okien

Nie musisz już martwić się, czy pamiętałeś o zamknięciu okien i drzwi wychodząc z domu. Zrelaksuj się wiedząc, że możesz sprawdzić status wszystkich czujników w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca dzięki aplikacji WiZ.



Alerty w czasie rzeczywistym i alarmy świetlne

Otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym na swój smartfon w przypadku aktywacji któregośkolwiek z czujników kontaktowych w Twoim domu. Aby mieć jeszcze większy spokój ducha, połącz je z oświetleniem WiZ i stwórz alarmy świetlne, które będą jasno błyskać, odstrasżając potencjalnych intruzów.



Automatyczne włączanie i wyłączanie światła

Ciesz się korzyściami płynącymi z automatyzacji domu, dodając czujniki kontaktowe do swojego domu WiZ. Możesz na przykład zamontować jeden na drzwiach i zaprogramować oświetlenie tak, aby automatycznie włączało się i wyłączało po ich otwarciu lub zamknięciu.



Zamontuj na dowolnym oknie lub drzwiach

Możesz z łatwością zamontować czujnik kontaktowy WiZ w dowolnym punkcie w domu za pomocą łagodnej taśmy klejącej dołączonej do zestawu. Odstęp między obydwoma częściami czujnika może wynosić do 20 mm.

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE

Kolor: Biały
Materiał: Plastik

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Zestaw z bateriami: Tak
Obszar wykrywania: 0 - 0.02 m
Zasięg sterowania: 15 m

ZUŻYCIE ENERGII

Zasilanie: 3 V

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Waga netto: 0,0351 kg
Całkowita wysokość: 22,5 mm
Całkowita długość: 76,5 mm
Całkowita szerokość: 22,5 mm

SERWIS

Gwarancja: 2 lata

DANE TECHNICZNE

Rodzaj baterii/akumulatora: CR123A
Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
Klasa ochronności: Klasa III – Bezpieczne, bardzo niskie napięcie

OBŚŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
Maks. liczba akcesoriów: 9999
Protokół komunikacyjny: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt: 8720169077065
Waga netto: 0,03 kg
Waga brutto: 0,09 kg
Wysokość: 16,1 cm
Długość: 4,6 cm
Szerokość: 7,6 cm



© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.