

PHILIPS

Kinkiet Enkara 0,2 W

Oprawy zewnętrzne

2700 K

Czarny

Czujnik;Solarny;Wodoodporny



8720169265462



Solidna lampa ogrodowa z panelem słonecznym nadająca się do użytku przez cały rok

Lampa do oświetlania numeru domu Philips Enkara to niezawodna lampa solarna, która ma lepszą trwałość, zużywa mniej energii i wspiera zrównoważony rozwój.

Łatwa instalacja

- Nie wymaga okablowania

Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Długi czas użytkowania — nawet 15 tys. godzin

Nowoczesne oświetlenie LED

- Wysokiej jakości światło LED

Zaprojektowane do użytku zewnętrznego

- IP44 – wodoszczelność

Zalety

Nie wymaga okablowania



Ta lampa jest w całości zasilana energią słoneczną. Nie jest potrzebne żadne okablowanie, dzięki czemu takie lampy można łatwo ustawić w dowolnym miejscu ogrodu lub w innym miejscu na zewnątrz oraz w razie potrzeby przenieść.

Długi czas użytkowania — nawet 15 tys. godzin




Niezawodna, wysokiej jakości lampa LED może działać nawet 15 tys. godzin. Możesz spać spokojnie, wiedząc, że nie trzeba będzie martwić się o jej konserwację przez lata, jednocześnie ciesząc się doskonałym oświetleniem ogrodu każdej nocy.

Wysokiej jakości światło LED



W tych lampach LED wykorzystano wyjątkową technologię opracowaną przez firmę Philips. Włączają się natychmiast i wytwarzają optymalny strumień świetlny, który wydobywa żywe kolory w ogrodzie.

IP44 – wodoszczelność



Ta lampa zewnętrzna firmy Philips została zaprojektowana specjalnie do wilgotnych środowisk zewnętrznych i rygorystycznie przetestowana pod kątem wodoszczelności. Stopień ochrony IP44 oznacza, że uzyskała certyfikat potwierdzający ochronę przed kurzem i wodą rozpryskową — nadaje się więc idealnie do ogólnego użytku na zewnątrz.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Plastik

Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Ochrona przed kurzem i rdzą: Tak
- Dwukierunkowe wiązki światła: Nie
- Czujnik światła dziennego: Tak
- Efekt rozproszonego światła: Tak
- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Czujnik ruchu: Nie
- Najwyższej jakości materiały: Tak
- Energia słoneczna: Tak
- Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie
- Element dekoracyjny: Nie

Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Taras

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy ścienne
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Czujnik, Solarne, Wodoodporne

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,364 kg
- Całkowita wysokość: 230 mm
- Całkowita długość: 180 mm
- Całkowita szerokość: 60 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 17
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Ciepłe, białe światło
- Zasilanie sieciowe: 4 V
- Możliwość przyciemniania: Nie
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: nie dotyczy
- Źródło światła w zestawie: 0.2
- Kod IP: IP44 | Ochrona przewodów i odporność na zachlapania
- Klasa ochronności: Klasa III – Bezpieczne, bardzo niskie napięcie

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169265462
- Waga netto: 0,36 kg
- Waga brutto: 0,48 kg
- Wysokość: 24 cm
- Długość: 6,8 cm
- Szerokość: 19 cm



Data wydania: 2026-05-13
Wersja: 0.285

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com