

PHILIPS

Lampa słupkowa/
przyściężkowa Laven 6 W

Oprawy zewnętrzne

2700 K

Czarny

Wodoodporne



8720169266674



Stwórz piękny ogród za pomocą światła

To oświetlenie zewnętrzne zostało zaprojektowane w oparciu o najnowsze trendy i zgodnie z obowiązującym stylem, aby stworzyć wymarzony nastrój. Dostępne w wersji z ciepłym lub zimnym światłem białym.

Nowoczesne oświetlenie LED

- Wysokiej jakości światło LED

Najwyższa jakość

- Materiały najwyższej jakości

Zaprojektowane do użytku zewnętrznego

- IP44 – wodoszczelność

Wysokiej jakości światło

- Ciepłe światło białe 2700 K

Zalety

Wysokiej jakości światło LED

Żarówka LED zastosowana w tej lampie to wyjątkowe rozwiązanie opracowane przez firmę Philips. Natychmiast się włącza, pozwala na uzyskanie optymalnego strumienia świetlnego oraz podkreśla i ożywia kolory w Twoim domu.

Materiały najwyższej jakości



Ta lampa zewnętrzna firmy Philips została wykonana z materiałów wysokiej jakości i doskonale wykończona. Dzięki temu jest produktem solidnym i trwałym, odpornym na korozję i przebarwienia niezależnie od warunków pogodowych.

IP44 – wodoszczelność



Ta lampa zewnętrzna firmy Philips została zaprojektowana specjalnie do wilgotnych środowisk zewnętrznych i rygorystycznie przetestowana pod kątem wodoodporności. Stopień ochrony IP44 oznacza, że uzyskała certyfikat potwierdzający ochronę przed kurzem i wodą rozpryskową — nadaje się więc idealnie do ogólnego użytku na zewnątrz.

Ciepłe światło białe 2700 K



Czy wiesz, że różne odcienie światła białego są identyfikowane za pomocą różnych temperatur barwowych mierzonych w kelwinach (K)? Niższe temperatury barwowe oznaczają ciepłe, przytulne światło białe, podczas gdy wyższe temperatury barwowe oznaczają chłodne, bardziej energetyzujące światło białe. Ta oprawa emituje ciepłe, relaksujące światło o temperaturze 2700 K.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Metal

Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 25 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Ochrona przed kurzem i rdzą: Tak
- Dwukierunkowe wiązki światła: Nie
- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Czujnik ruchu: Nie
- Energia słoneczna: Nie
- Element dekoracyjny: Nie

Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Taras

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lamy o kształcie słupka i oświetlenie przy ścieżkach
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

Zużycie energii

- Moc: 6

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,73 kg
- Całkowita wysokość: 500 mm
- Całkowita długość: 100 mm
- Całkowita szerokość: 100 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 720
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Ciepłe, białe światło
- Zasilanie sieciowe: 220–240 V
- Możliwość przyciemniania: Nie
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: E
- Kod IP: IP44 | Ochrona przewodów i odporność na zachlapania
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja
- Wymienne źródło światła: Nie

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169266674
- Waga netto: 0,73 kg
- Waga brutto: 0,99 kg
- Wysokość: 51,5 cm
- Długość: 11 cm
- Szerokość: 11 cm



Data wydania: 2026-03-21
Wersja: 0.293

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.