

# PHILIPS

Sufitowy/ścienny reflektor punktowy Palms 4 x

Reflektory punktowe sufitowe i ściennie

Bez żarówki

Czarny

ClickFix



8720169299337



## Lampa wysokiej jakości przeznaczona do tworzenia dowolnych efektów oświetleniowych

Zastosuj praktyczne oświetlenie punktowe firmy Philips w swoim domu. Wybierz swoją żarówkę LED Philips E14 o kształcie świeczki, która pasuje do Twojego stylu oświetlenia punktowego i ciesz się wysokiej jakości, trwałym światłem.

### Łatwa obsługa

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji
- Żarówka do nabycia osobno

### Łatwa instalacja

- ClickFix – łatwy montaż

### Łatwość obsługi

- Ta lampa nadaje się zarówno do montażu ściennego, jak i sufitowego, co zapewnia dużą swobodę projektowania wnętrza.

**Materiał i wykończenie**

- Materiały najwyższej jakości

# Zalety

## Reflektor punktowy z możliwością regulacji



Skieruj światło w wybrane miejsce, po prostu obracając lub nachylając głowicę reflektora punktowego.

## Żarówka do nabycia osobno

Ta oprawa oświetleniowa jest oferowana bez żarówki, co pozwala wybrać źródło światła, które najlepiej pasuje do pomieszczenia i osobistych upodobań. Żarówka LED firmy Philips zapewni wysoką jakość oraz długie godziny użytkowania.

## ClickFix – łatwy montaż



Z łatwością samodzielnie zainstaluj oświetlenie punktowe. Dzięki rozwiązaniu ClickFix nie potrzeba dodatkowej pary rąk. Wystarczy przytwierdzić zaczep do sufitu, podłączyć przewody i zamontować lampę jednym ruchem.

## Opcja montażu ściennego lub sufitowego Materiały najwyższej jakości



Trwały i atrakcyjny materiał zapewniający efektowną i długotrwałą inwestycję.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Szkło, Metal

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- System mocowania click!FIX: Tak
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Nie
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

## Właściwości światła

- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: <2

### Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Jadalnia, Garaż, Salon, Korytarz
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Reflektory punktowe sufitowe i ścienne
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: ClickFix

### Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 460 mA

### Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,979 kg
- Całkowita wysokość: 137 mm
- Całkowita długość: 694 mm
- Całkowita szerokość: 162 mm

### Serwis

- Gwarancja: 2 lata

### Dane techniczne

- Technologia źródła światła: LED
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- Trzonek: E14
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 25
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa I - Uziemione
- Liczba źródeł światła: 4

### Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

### Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169299337
- Waga netto: 0,98 kg
- Waga brutto: 1,16 kg
- Wysokość: 71 cm
- Długość: 12 cm
- Szerokość: 13 cm



Data wydania:  
2026-05-30  
Wersja: 0.196

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.