

# PHILIPS

LEDtube Universal  
T8

LED


600 mm

4000 K

G13



8720169309463



## Odporna na uszkodzenia oświetlenie zadaniowe LED o doskonałym odwzorowaniu barw.

Wymiana na świetlówki Philips LED to szybki i łatwy sposób na zastąpienie starych świetlówek nowoczesną i wydajną technologią LED. Ta świetlówka Philips LED jest idealna do miejsc wymagających dużej ilości światła.

### Wysokiej jakości światło

- Zaprojektowane dla komfortu Twoich oczu

### Wybierz ekologiczne rozwiązanie

- Oszczędzaj energię dzięki żarówkom LED, nie rezygnując przy tym z jakości oświetlenia. Wymieniając posiadane świetlówki fluorescencyjne (zakazane przepisami UE od 2023 r.) na źródła światła LED, możesz od razu zmniejszyć zużycie energii o ponad 60%.

### Wysokiej jakości oświetlenie LED, które będzie Ci służyć przez wiele lat

- Dzięki trwałości źródła światła wynoszącej 35 000 godzin można uniknąć kłopotów i kosztów związanych z częstą wymianą. Korzystaj z tego doskonałego rozwiązania oświetleniowego przez ponad 35 lat.

### Wybierz oczywisty zamiennik tradycyjnych świetlówek fluorescencyjnych

- Nie musisz już zgadywać. Działa zarówno ze statecznikami elektronicznymi, jak i elektromagnetycznymi.

# Zalety

## Zaprojektowane z myślą o komforcie Twoich oczu



Łatwo zauważyć, jak silne światło może męczyć oczy. Zbyt jasne powoduje powstawanie odbłasków. Zbyt łagodne powoduje migotanie. Teraz możesz delikatnie rozjaśnić swój świat diodami LED zaprojektowanymi tak, aby były delikatne dla oczu i tworzyły idealną atmosferę w Twoim domu.

**Oszczędza ponad 60% energii w porównaniu do świetlówek fluorescencyjnych**  
**Trwałość 35 000 godzin**  
**Zaprojektowano z myślą o uniwersalnej kompatybilności**

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: T8
- Gniazdo: G13
- Wykończenie żarówki: Matowy
- Ściemnialna: Nie
- Materiał żarówki: Szyba

## Trwałość

- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 35 000

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wbudowane źródło światła LED: Tak

## Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 240
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Nominalny strumień świetlny: 900 lm
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 112

## Różne

- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort

## Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8720169309463
- EAN: 872016930946300
- Tytuł produktu: LED T8 UN 600mm 8W G13 CW HO 1CT/4

## Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.9
- Zasilanie: AC 220-240 V
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): E
- Moc: 8
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 8

## Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 603 mm
- Całkowita długość: 603 mm
- Całkowita szerokość: 28 mm

## Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60
- Technologia źródła światła: LED
- Numer rejestracji EPREL: 1932580
- Kompatybilność balastu: Uniwersalne
- czy można go stosować w oprawach zamkniętych? Yes

## Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

#### Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

#### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169309463
- Waga netto: 0,12 kg
- Waga brutto: 0,15 kg
- Wysokość: 66,8 cm
- Długość: 3,1 cm
- Szerokość: 3,1 cm



Data wydania: 2026-05-13  
Wersja: 0.208

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.