

PHILIPS

Oprawa szynowa
Zilo

Oprawy szynowe

Bez żarówki

Biała



8721103039934



Zaprojektowana z myślą o łatwym montażu i możliwości nieograniczonego łączenia w większe układy.

Wysokonapięciowa oprawa szynowa Philips EasyLink umożliwia zamontowanie różnych typów źródeł światła w dowolnym miejscu na suficie. Na jednej szynie można łatwo przytwierdzać i usuwać wiele różnych żarówek i opraw, bez dodatkowych źródeł zasilania. Smukła konstrukcja łatwo wkomponowuje się w otoczenie.

Łatwa obsługa

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji
- Łatwo dodawaj i usuwaj światła
- Oświetl swój dom po swojemu

Nieograniczone możliwości

- Nieograniczone możliwości personalizacji

8721103039934

Materiał i wykończenie

- Wysokiej jakości materiał metalowy

Zalety

Reflektor punktowy z możliwością regulacji



Skieruj światło w wybrane miejsce, po prostu obracając lub nachylając głowicę reflektora punktowego.

Łatwo dodawaj i usuwaj światła



Zmieniaj konfigurację oświetlenia bez wysiłku, bez potrzeby wymiany szynoprzewodów ani dodatkowego okablowania; szynoprzewód posiada zintegrowany przewód uziemiający, dzięki czemu możesz bezpiecznie samodzielnie dodawać dowolne kompatybilne 3-żyłowe oprawy typu H – wystarczy przekręcić i zablokować oprawę na miejscu.

Oświetl swój dom po swojemu

Szyna współpracuje z wieloma standardowymi i sieciowymi żarówkami i reflektorami, umożliwiając wszechstronne sterowanie całością oświetlenia. Możesz wybrać rodzaj oświetlenia najlepiej pasujący do Twoich preferencji, na przykład ściemnianą żarówkę obsługującą zdalne sterowanie albo żarówkę z regulacją temperatury barwowej od chłodnej do ciepłej bieli.

Nieograniczone możliwości personalizacji



Wykorzystaj uniwersalność oświetlenia szynowego z możliwością rozbudowy. Dopasuj długość szyny, zasilanie i lampy do swoich wymagań, korzystając z szerokiej gamy różnych opraw oświetleniowych.

Wysokiej jakości materiał metalowy



Trwały i atrakcyjny materiał metalowy zapewniający solidne wykończenie.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Metal

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Zestaw z bateriami: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Nie
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Właściwości światła

- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: <2

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Jadalnia, Garaż, Salon, Gabinet, Korytarz
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Oprawy szynowe

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 50 mA

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,189 kg
- Całkowita wysokość: 138 mm
- Całkowita długość: 101 mm
- Całkowita szerokość: 55 mm

Serwis

- Gwarancja: 3 lata

Dane techniczne

- Technologia źródła światła: LED
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- Trzonek: GU10
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 5
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa I - Uziemione

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103039934
- Waga netto: 0,19 kg
- Waga brutto: 0,23 kg
- Wysokość: 16,7 cm
- Długość: 9 cm
- Szerokość: 6 cm



Data wydania:
2026-05-22
Wersja: 0.300

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.