

PHILIPS

Inteligentne gniazdko
Typ F, 1 Szt.

Akcesoria Smart

Każde urządzenie jest smart

Automatyzacje smart

Monitorowanie zużycia energii

8721103136213

Dzięki inteligentnej wtyczce każde gniazdko będzie smart

W kilka sekund zmienia każde urządzenie w rozwiązanie smart – wystarczy podłączyć je do inteligentnej wtyczki, by korzystać ze zdalnego sterowania z dowolnego miejsca. Stwórz inteligentne automatyzacje dopasowane do Twoich codziennych rytuałów. Automatycznie włączają lub wyłączają urządzenia według harmonogramu i wyłączają je podczas Twojej nieobecności, ułatwiając oszczędzanie energii. Wbudowane monitorowanie energii umożliwia śledzenie mocy, prądu i napięcia w czasie rzeczywistym, przeglądanie historycznych danych zużycia i podejmowanie trafniejszych decyzji ograniczających koszty energii. Łatwa konfiguracja w aplikacji WiZ, pełna zgodność ze wszystkimi produktami Connected by WiZ oraz certyfikat Matter zapewnia płynną integrację z asystentami inteligentnego domu, takimi jak Alexa, Apple Home i Google Home.

Łatwa konfiguracja

- Najprostsza możliwa konfiguracja

Inteligentne sposoby sterowania światłem


- Connected by WiZ
- Wszystkie urządzenia są smart
- Inteligentne automatyzacje

Urządzenia smart

- Certyfikat Matter

Zalety

Najprostsza możliwa konfiguracja



Pobierz aplikację WiZ, podłącz urządzenie do zasilania, a następnie połącz je z siecią Wi-Fi. Teraz możesz zacząć z niego korzystać!

Connected by WiZ


Steruj światłami za pomocą aplikacji WiZ, akcesoriów lub poleceń głosowych przez asystenta inteligentnego domu. Kompatybilne z Alexa i Google Home.

Wszystkie urządzenia są smart



Bez przewodów i dodatkowych narzędzi. Wystarczy podłączyć urządzenie do tego inteligentnego gniazdka, aby sterować nim zdalnie z dowolnego miejsca.

Inteligentne automatyzacje



Zaplanuj włączanie i wyłączanie urządzeń zgodnie z codziennym rytmem lub zadбай o to, aby wyłączały się, gdy jesteś poza domem. To ułatwia oszczędzanie energii.

Certyfikat Matter



Sterowanie na swój sposób z użyciem preferowanego asystenta inteligentnego domu — zgodność z Matter zapewnia płynną integrację z Alexa, Google Home i Apple Home.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Plastik

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Zestaw z bateriami: Nie
- Typ wtyczki: Type F

Interaktywność

- Prąd (A): 10

Zużycie energii

- Zasilanie: 230 V

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,084 kg
- Całkowita wysokość: 8,2 mm
- Całkowita długość: 5,5 mm
- Całkowita szerokość: 5,5 mm

Wartości znamionowe

- Moc znamionowa: Max 2300 W

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa I – Uziemione

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

Obsługiwane wersje

- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów: 9999
- Zgodne systemy operacyjne: iOS, Android
- Protokół komunikacyjny: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Zgodność z systemami innych firm: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Skróty Siri Shortcut

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103136213
- Waga netto: 0,08 kg
- Waga brutto: 0,12 kg
- Wysokość: 12 cm
- Długość: 6,3 cm
- Szerokość: 6,3 cm



Data wydania: 2026-07-22
Wersja: 0.129

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com