

PHILIPS

Inteligentny czujnik ruchu z bateriami, 1 szt.

Akcesoria Smart

Łatwa instalacja

Niezawodna detekcja

Zasilanie bateryjne



8721103161147



Steruj oświetleniem automatycznie

Ten czujnik ruchu zaprojektowano z myślą o łatwej konfiguracji i codziennej wygodzie. Kompaktowa konstrukcja ułatwia montaż niemal w dowolnym miejscu w domu — od korytarzy i wejść po dyskretne przestrzenie, na przykład pod stołem. Szerokokątny czujnik 120° niezawodnie wykrywa ruch z odległości do trzech metrów. Jest łatwy w konfiguracji w aplikacji WiZ i w pełni zgodny ze wszystkimi produktami Connected by WiZ.

Łatwa konfiguracja

- Łatwa konfiguracja

Inteligentne sposoby sterowania światłem

- Niezawodna detekcja

Inteligentne funkcje

- Automatyczne włączanie światła
- Instalacja w dowolnym miejscu
- Automatyczne wyłączanie światła

Obudowa

- Bez okablowania


Zalety

Łatwa konfiguracja




Gotowe do użycia od razu po rozpakowaniu, z dwiema opcjami montażu.

Niezawodna detekcja



Szerokokątny czujnik 120° wykrywa ruch z odległości do trzech metrów.

Automatyczne włączanie światła




Światło włącza się automatycznie po wykryciu ruchu.

Instalacja w dowolnym miejscu




Inteligentne wykrywanie ruchu w każdym zakątku domu.

Automatyczne wyłączenie światła



Gdy nie ma ruchu, światło wyłącza się, aby oszczędzać energię.

Bez okablowania



Łatwy montaż w dowolnym miejscu: w korytarzu, przy wejściu lub pod stołem.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Plastik

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Zestaw z bateriami: Tak
- Obszar wykrywania: 0 – 3 m
- Zasięg sterowania: 15 m

Zużycie energii

- Zasilanie: 3 V

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,103 kg
- Całkowita wysokość: 5 mm
- Całkowita długość: 6,2 mm
- Całkowita szerokość: 6,2 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Rodzaj baterii/akumulatora: AA (LR6)
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa III – Bezpieczne, bardzo niskie napięcie

Obsługiwane wersje

- Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów: 9999
- Zgodne systemy operacyjne: iOS, Android

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103161147
- Waga netto: 0,1 kg
- Waga brutto: 0,14 kg
- Wysokość: 16 cm
- Długość: 7,1 cm
- Szerokość: 7,1 cm



Data wydania:
2026-06-27
Wersja: 0.129

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com