

PHILIPS

Pedestal/iluminação de caminho Creek 60 W E27, sem lâmpada

myGarden

Sem lâmpada

Preto

À prova de água



15382/30/16



Desfrute de um jardim maravilhoso

Crie um ponto central encantador no seu caminho com este candeeiro de pedestal preto Philips myGarden. Este é fabricado em alumínio de alta qualidade e emite uma luz branca quente economizadora. Pode desfrutar do seu jardim sem preocupações.

Decore o seu jardim com luz

- Iluminação para exterior decorativa
- Opte por um estilo tradicional
- Opte por candeeiros de pedestal para exterior
- Alumínio de alta qualidade e materiais sintéticos superiores

Ilumine o seu jardim com luz de alta qualidade

- Economizadora
- Luz potente

Experimente uma iluminação de exterior simples

- Impermeável

Destaques

Iluminação para exterior decorativa

A iluminação exterior pode melhorar a aparência do seu jardim ou espaço exterior, destacando características apelativas, iluminando caminhos com estilo ou criando o ambiente perfeito para aquelas noites memoráveis com os amigos e a família. Foi por isso que a Philips criou o myGarden, uma gama maravilhosa de iluminação exterior decorativa com requinte e funcionalidade para o ajudar a aproveitar ao máximo o seu espaço exterior com o seu próprio estilo.

Opte por um estilo tradicional

Concebido na Europa, este candeeiro tem características de design exclusivas para o ajudar a criar um estilo exterior tradicional.

Opte por candeeiros de pedestal

Aproveite ao máximo o seu espaço exterior com este candeeiro de pedestal, perfeito para iluminar o seu jardim ou o limite do seu terraço e para realçar acessos e caminhos.

Material de elevada qualidade

Este candeeiro Philips foi concebido especificamente para espaços exteriores. Este é resistente e duradouro para iluminar o seu jardim noite após noite. É fabricado em alumínio fundido de alta qualidade e materiais sintéticos superiores.

Economizadora



Esta luz da Philips economiza energia em comparação com fontes de iluminação tradicionais, ajudando-o a poupar dinheiro nas suas contas de electricidade e a contribuir para a protecção do ambiente.

Luz potente

Esta lâmpada para exterior fornece luz branca suave potente. Uma onda brilhante de luz para iluminar o seu jardim ou terraço.

Impermeável



Este candeeiro para exterior Philips foi concebido especialmente para ambientes húmidos ao ar livre e foi sujeito a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de protecção contra pó, o segundo à protecção contra água. Este candeeiro foi concebido com a classificação IP44: está protegido contra salpicos de água; este produto é muito comum e perfeito para uma utilização geral no exterior.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Metal

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Não

Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Clássica
- Tipo: Luzes de caminho/pedestal
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,640 kg
- Altura total: 300 mm
- Comprimento global: 175 mm
- Largura total: 175 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Alimentação elétrica: 50-60 Hz
- Classe energética da fonte de luz incluída: sem lâmpada incluída
- Encaixe/casquilho: E27
- Potência da lâmpada incluída: -
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 60
- Código IP: IP44 | Proteção de fios e à prova de salpicos
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra
- Fonte de luz substituível: Sim
- Número de fontes de luz: 1

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8718291443544
- Peso líquido: 0,64 kg
- Peso bruto: 0,84 kg
- Altura: 32,4 cm
- Comprimento: 18,3 cm
- Largura: 18,3 cm



Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.483

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com