

# PHILIPS

Plafon Creek 60 W  
E27, sem lâmpada

myGarden


Sem lâmpada

Preto

À prova de água



15386/30/16



## Desfrute de um jardim maravilhoso

Crie um ponto central encantador no seu pátio ou terraço com esta suspensão preta Philips myGarden. Esta é fabricada em alumínio de alta qualidade e emite uma luz branca quente economizadora. Pode desfrutar do seu jardim sem preocupações.

### Decore o seu jardim com luz

- Iluminação para exterior decorativa
- Opte por um estilo tradicional
- Opte por plafons para exterior
- Alumínio de alta qualidade e materiais sintéticos superiores

### Ilumine o seu jardim com luz de alta qualidade

- Economizadora
- Luz potente

### Experimente uma iluminação de exterior simples

- Impermeável

# Destques

## Iluminação para exterior decorativa

A iluminação exterior pode melhorar a aparência do seu jardim ou espaço exterior, destacando características apelativas, iluminando caminhos com estilo ou criando o ambiente perfeito para aquelas noites memoráveis com os amigos e a família. Foi por isso que a Philips criou o myGarden, uma gama maravilhosa de iluminação exterior decorativa com requinte e funcionalidade para o ajudar a aproveitar ao máximo o seu espaço exterior com o seu próprio estilo.

## Opte por um estilo tradicional

Concebido na Europa, este candeeiro tem características de design exclusivas para o ajudar a criar um estilo exterior tradicional.

## Opte por plafons

Aproveite ao máximo o seu espaço exterior com este plafon, perfeito para iluminar a entrada da sua casa ou um terraço.

## Material de elevada qualidade

Este candeeiro Philips foi concebido especificamente para espaços exteriores. Este é resistente e duradouro para iluminar o seu jardim noite após noite. É fabricado em alumínio fundido de alta qualidade e materiais sintéticos superiores.

## Economizadora



Esta luz da Philips economiza energia em comparação com fontes de iluminação tradicionais, ajudando-o a poupar dinheiro nas suas contas de electricidade e a contribuir para a protecção do ambiente.

## Luz potente

Esta lâmpada para exterior fornece luz branca suave potente. Uma onda brilhante de luz para iluminar o seu jardim ou terraço.

## Impermeável



Este candeeiro para exterior Philips foi concebido especialmente para ambientes húmidos ao ar livre e foi sujeito a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de protecção contra pó, o segundo à protecção contra água. Este candeeiro foi concebido com a classificação IP44: está protegido contra salpicos de água; este produto é muito comum e perfeito para uma utilização geral no exterior.

# Especificações

## Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Metal

## Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

**Funcionalidade extra/acessório incl.**

- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Não

**Área de jardim**

- Área de jardim: Jardim e terraço

**Diversos**

- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Clássica
- Tipo: Plafons
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

**Dimensões e peso do produto**

- Peso líquido: 0,720 kg
- Altura total: 820 mm
- Comprimento global: 175 mm
- Largura total: 175 mm

**Assistência**

- Garantia: 2 ano(s)

**Especificações técnicas**

- Alimentação elétrica: 50-60 Hz
- Classe energética da fonte de luz incluída: não aplicável
- Encaixe/casquilho: E27
- Potência da lâmpada incluída: -
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 60
- Código IP: IP44 | Proteção de fios e à prova de salpicos
- Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo
- Fonte de luz substituível: Sim
- Número de fontes de luz: 1

**Dimensões e peso da embalagem**

- EAN/UPC - produto: 8718291443506
- Peso líquido: 0,72 kg
- Peso bruto: 0,92 kg
- Altura: 27,9 cm
- Comprimento: 18,3 cm
- Largura: 18,3 cm



Data de publicação:  
2025-08-30  
Versão: 0.423

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)