

PHILIPS

Aplique Creek 60 W
E27, sem lâmpada

myGarden

Sem lâmpada

Preto

À prova de água



15387/30/16



Desfrute de um jardim maravilhoso

Crie um ponto central encantador na sua entrada com este aplique preto Philips myGarden. Este é fabricado em alumínio de alta qualidade e emite uma luz branca quente economizadora. Pode desfrutar do seu jardim sem preocupações.

Decore o seu jardim com luz

- Iluminação para exterior decorativa
- Opte por um estilo tradicional
- Opte por apliques para exterior
- Alumínio de alta qualidade e materiais sintéticos superiores

Ilumine o seu jardim com luz de alta qualidade

- Economizadora
- Luz potente

Experimente uma iluminação de exterior simples

- Impermeável

Destaques

Iluminação para exterior decorativa

A iluminação exterior pode melhorar a aparência do seu jardim ou espaço exterior, destacando características apelativas, iluminando caminhos com estilo ou criando o ambiente perfeito para aquelas noites memoráveis com os amigos e a família. Foi por isso que a Philips criou o myGarden, uma gama maravilhosa de iluminação exterior decorativa com requinte e funcionalidade para o ajudar a aproveitar ao máximo o seu espaço exterior com o seu próprio estilo.

Opte por um estilo tradicional

Concebido na Europa, este candeeiro tem características de design exclusivas para o ajudar a criar um estilo exterior tradicional.

Opte por apliques para exterior

Aproveite o seu espaço exterior ao máximo com este applique, perfeito para montar próximo da sua porta principal ou nas paredes do seu terraço.

Material de elevada qualidade

Este candeeiro Philips foi concebido especificamente para espaços exteriores. Este é resistente e duradouro para iluminar o seu jardim noite após noite. É fabricado em alumínio fundido de alta qualidade e materiais sintéticos superiores.

Economizadora



Esta luz da Philips economiza energia em comparação com fontes de iluminação tradicionais, ajudando-o a poupar dinheiro nas suas contas de electricidade e a contribuir para a protecção do ambiente.

Luz potente

Esta lâmpada para exterior fornece luz branca suave potente. Uma onda brilhante de luz para iluminar o seu jardim ou terraço.

Impermeável



Este candeeiro para exterior Philips foi concebido especialmente para ambientes húmidos ao ar livre e foi sujeito a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de protecção contra pó, o segundo à protecção contra água. Este candeeiro foi concebido com a classificação IP44: está protegido contra salpicos de água; este produto é muito comum e perfeito para uma utilização geral no exterior.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Metal

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Não

Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Clássica
- Tipo: Apliques
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,500 kg
- Altura total: 195 mm
- Comprimento global: 180 mm
- Largura total: 130 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Alimentação elétrica: 50-60 Hz
- Classe energética da fonte de luz incluída: sem lâmpada incluída
- Encaixe/casquilho: E27
- Potência da lâmpada incluída: -
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 60
- Código IP: IP44 | Proteção de fios e à prova de salpicos
- Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo
- Fonte de luz substituível: Sim
- Número de fontes de luz: 1

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8718291443520
- Peso líquido: 0,5 kg
- Peso bruto: 0,64 kg
- Altura: 21,8 cm
- Comprimento: 13,8 cm
- Largura: 19,3 cm



Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.410

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com