

PHILIPS

Poste com tomada
Rock

myGarden

Rock side-earthing

Inox

À prova de água



17108/47/16



Ilumine a sua vida no exterior

Esta tomada elétrica para exterior é muito fácil de instalar. Fornece energia para todo o jardim para desfrutar do espaço exterior sem limites.

Concebidas para o seu jardim

- IP44 - Resistente às condições climatéricas
- Instalação fácil e segura
- Leve uma fonte de alimentação até ao seu jardim

Destaques

IP44 - Resistente às condições climáticas



Esta tomada para exterior da Philips foi especialmente concebida para ambientes húmidos ao ar livre. Foi submetida a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de proteção contra pó, o segundo à


proteção contra água. Esta tomada para exterior foi concebida com a classificação IP44: está protegida contra salpicos de água. Este produto é mais comum e ideal para uma utilização geral no exterior.

Instalação fácil e segura



Este pedestal de tomada exterior Philips foi concebido para simplificar a instalação. Encontrará instruções claras sobre onde pode instalar o produto e informações relevantes sobre as classificações IP de impermeabilidade.

Fonte de alimentação adicional



Com este poste de tomada de fonte de alimentação separado pode levar facilmente energia adicional ao seu jardim.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Inox
- Material: Aço inoxidável
- Cor do compartimento: Inox

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Totalmente resistente a intempéries: Sim

Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim e terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Acessórios
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,937 kg
- Altura: 23 cm
- Comprimento: 7,0 cm
- Largura: 7,0 cm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Alimentação elétrica: 50-60 Hz
- LED: Não
- Código IP: IP44
- Classe de proteção: Classe I
- Código de proteção de entrada: IP44 | Proteção de cabos, à prova de salpicos
- Classe de proteção IEC: Classe de segurança I

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718291455394
- Peso líquido: 0,94 kg
- Peso bruto: 1,05 kg
- Altura: 24,5 cm
- Comprimento: 7,9 cm
- Largura: 9,7 cm



Data de publicação:
2025-04-19
Versão: 0.379

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com