

PHILIPS

Plafon

Plafons

WAWEL LED BRANCO 36 W
REGULÁVEL

branco

LED



31823/31/P5



Iluminação de qualidade para uma casa acolhedora

O plafon Philips myLiving WAWEL LED vem com LED integrado para otimizar o fluxo luminoso e a uniformidade. Controle o brilho de acordo com o seu humor com as funções de memória e regulação gradual.

Efeito de luz

- Distribuição da luz uniforme

Luz LED avançada

- Regulável 2700-6500 K

Economizadora

- Poupa 80% de energia, em comparação com fontes de luz tradicionais

Destaques

Distribuição da luz uniforme



Poupa 80% da energia



Capacidade de regulação



Economiza até 80% de energia em comparação com a sua lâmpada tradicional. Permite a recuperação do investimento e poupa o seu dinheiro ano após ano. Por isso, reduza a sua conta de electricidade e comece a poupar agora - basta ligar o interruptor.

Esta lâmpada é regulável. Pode ajustar a luz para a sua cor preferida; de branco quente (2700 K) a branco frio (6500 K).

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

- Cor: White
- Material: Metal, Plástico

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 15.000

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Color rendering index (CRI): 80

Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório em casa, Garagem
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Plafons
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: Intensidade regulável, SceneSwitch

Outras características

- Corrente da lâmpada: 175 mA
- Eficiência: 88 lm/W

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 1,19 kg
- Altura: 6,9 cm
- Comprimento: 48 cm
- Largura: 48 cm

Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- Vida útil até: 20.000 h
- Diâmetro: 480 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 3200
- Cor da luz: 4000/6500/2700
- Alimentação elétrica: CA 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Regulação gradual - Não utilizar com regulador
- LED: Sim
- Potência da lâmpada incluída: 36
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe I

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696162798
- Peso líquido: 1,19 kg
- Peso bruto: 1,97 kg
- Altura: 53,6 cm
- Comprimento: 7,3 cm
- Largura: 53,6 cm
- Número de material (12NC): 915005315708



Data de publicação:
2024-04-13
Versão: 0.303

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com