

PHILIPS

Foco de parede/
teto Burlap 2x

Focos de parede/teto

Sem lâmpada

Cromado mate



50232/17/E7



Ênfase no estilo

Inclua este prático foco Philips na sua casa. Escolha a nossa lâmpada LED E14 Philips para usar em conjunto com o estilo de foco e garanta uma luz de alta qualidade e duradoura.

Características especiais

- Cabeça do foco ajustável
- Sem lâmpada incluída

Destques

Cabeça do foco ajustável



Direcione a luz para onde esta é mais necessária; basta ajustar, rodar ou inclinar a cabeça do foco da lâmpada.

Sem lâmpada incluída

Este candeeiro é fornecido sem lâmpada, o que lhe permite escolher o fluxo luminoso mais adequado à divisão e à sua preferência. A escolha de uma lâmpada LED da Philips irá garantir um fluxo luminoso de alta qualidade e de longa duração.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

- Cor: Cromado
- Material: Vidro

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- LEDs integrados: Não
- Monte o produto fora do alcance: Sim

Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório, Entrada
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Focos de parede/teto
- EyeComfort: Não

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,600 kg
- Altura total: 145 mm
- Comprimento global: 290 mm
- Largura total: 195 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: No bulb included
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Classe energética da fonte de luz incluída: sem lâmpada incluída
- Encaixe/casquilho: E14
- Potência da lâmpada incluída: 40W
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 40
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra
- Fonte de luz substituível: Sim
- Número de fontes de luz: 2

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696132975
- Peso líquido: 0,6 kg
- Peso bruto: 0,76 kg
- Altura: 32 cm
- Comprimento: 12 cm
- Largura: 14 cm



Data de publicação:
2025-09-13
Versão: 0.672

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com