







A acentuação no estilo

Inclua este prático foco Philips na sua casa. Escolha uma lâmpada LED GU10 da Philips que combine com o estilo do seu foco e garanta uma luz de alta qualidade e longa duração.

Fácil de utilizar

- · Cabeça do foco ajustável
- · Sem lâmpada incluída

Destaques

Cabeça do foco ajustável



Direcione a luz para onde esta é mais necessária, bastando para isso ajustar, rodar ou inclinar a cabeça do foco da lâmpada.

Sem lâmpada incluída

Esta luminária é fornecida sem lâmpada, o que lhe permite escolher o fluxo luminoso mais adequado à divisão e à sua preferência. A escolha de uma lâmpada LED da Philips irá garantir um fluxo luminoso de alta qualidade e longa duração.

Especificações

Características da lâmpada

Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

Cor: WhiteMaterial: Metal

Ambiental

• Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- · LEDs integrados: Não
- · Controlo remoto incluído: Não

Características da luz

Tempo de aquecimento até 60% de luz: 2

Diversos

- Concebida especialmente para:
 Quarto, Sala de estar, Sala de jantar,
 Cozinha, Escritório
- · Estilo: Contemporâneo
- · Tipo: Luzes encastradas

Dimensões e peso do produto

- · Peso líquido: 0,24 kg
- · Distância de encastramento: 100 mm
- · Altura total: 30 mm
- · Comprimento global: 90 mm
- · Largura total: 90 mm
- Recessed Ceiling cutout: 7.5 cm x 7.5 cm

Assistência

· Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- · Diâmetro: 90 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro:
 NA
- · Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 50
- · Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe II Isolamento duplo

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC produto: 8718696133392
- Peso líquido: 0,72 kg
- Peso bruto: 0,83 kg
- · Altura: 28 cm
- · Comprimento: 5 cm
- · Largura: 10 cm



Data de publicação: 2025-09-03 Versão: 0.130 © 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.