

PHILIPS

Lâmpada

LED

40 W

E27

8718696167762



Complemente o aspecto moderno

Este cabo Philips moderno combina um fio com tecido e uma tomada metálica com acabamento mate para criar um ambiente moderno no espaço onde vive. Emparelhado com uma lâmpada LED E27 da gama vintage, moderna ou clássica da Philips para completar o visual.

Desenhado para a sua sala de estar e quarto

- Material de elevada qualidade
- Comprimento do cabo ajustável

Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

- Fio

Destaques

Material de elevada qualidade [Fio]

Este cabo revestido com um bonito tecido garante que sua lâmpada fica direita quando instalada. O revestimento do cetim mate do soquete em metal realça o aspeto antigo de qualquer lâmpada.

Comprimento do cabo ajustável [Fio]

O cabo é totalmente ajustável para diferentes alturas, dando a flexibilidade de organizar uma elegante combinação dinâmica da iluminação de suspensão acima da ilha de cozinha e mesa de jantar.

Fio

As lâmpadas Philips podem ser utilizadas em combinação com um dos cabos Philips para completar a sua iluminação de interiores e proporcionar uma sensação industrial ao seu espaço de convívio.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Acessório
- Casquilho: E27
- Intensidade regulável: Não

Duração

- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 25.000
- Vida útil nominal: 10.950

Garantia

- Período de garantia: 2 anos

Características da luz

- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 0,00 lm/W

Outras características

- Corrente da lâmpada: 330 mA
- Marca CE: Sim
- Em conformidade com RoHS da UE: Sim

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5
- Tensão: 120-240 V
- Consumo de Energia: 40 W

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 10,7 cm

Valores medidos

- Potência medida: 40 W

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60
- Frequência de linha: 50 to 60
- Casquilho: E27
- pode ser utilizado em luminárias fechadas: No

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696167762
- Peso líquido: 0,43 kg
- Peso bruto: 0,48 kg
- Altura: 16,9 cm
- Comprimento: 7,1 cm
- Largura: 16,9 cm



Data de publicação:
2025-09-13
Versão: 0.1046

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com