

PHILIPS

Lâmpada

LED

40 W

E27

8718696167779



Complemente o aspecto clássico

Este cabo Philips clássico combina um fio com tecido e uma tomada metálica com acabamento clássico para criar um ambiente clássico no espaço onde vive. Emparelhado com uma lâmpada LED E27 da gama clássica da Philips para completar o visual.

Desenhado para a sua sala de estar e quarto

- Material de elevada qualidade
- Comprimento do cabo ajustável

Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

- Fio

Destaques

Material de elevada qualidade [Fio]

Este cabo revestido com um bonito tecido garante que sua lâmpada fica direita quando instalada. O revestimento do cetim mate do soquete em metal realça o aspeto antigo de qualquer lâmpada.

Comprimento do cabo ajustável [Fio]

O cabo é totalmente ajustável para diferentes alturas, dando a flexibilidade de organizar uma elegante combinação dinâmica da iluminação de suspensão acima da ilha de cozinha e mesa de jantar.

Fio

As lâmpadas Philips podem ser utilizadas em combinação com um dos cabos Philips para completar a sua iluminação de interiores e proporcionar uma sensação industrial ao seu espaço de convívio.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Acessório
- Casquilho: E27
- Intensidade regulável: Não

Duração

- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 25.000
- Vida útil nominal: 10.950

Garantia

- Período de garantia: 2.5 anos

Características da luz

- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 0,00 lm/W

Diversos

- Funcionalidades adicionais: Decorativo

Outras características

- Corrente da lâmpada: 330 mA
- Marca CE: Sim
- Em conformidade com RoHS da UE: Sim

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5
- Tensão: 120-240 V
- Consumo de Energia: 40 W

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 10,7 cm

Valores medidos

- Potência medida: 40 W

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60
- Frequência de linha: 50 to 60
- Casquilho: E27
- pode ser utilizado em luminárias fechadas: No

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696167779
- Peso líquido: 0,43 kg
- Peso bruto: 0,48 kg
- Altura: 16,9 cm
- Comprimento: 7,1 cm
- Largura: 16,9 cm



Data de publicação:
2025-09-13
Versão: 0.1045

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com