

PHILIPS


Cápsula

Halogéneo

35 W (50 W)

GY6.35

Branca quente



8718696828076



Luz brilhante fantástica

As lâmpadas tipo cápsula Halogen da Philips fornecem luz de halogéneo clara e brilhante, realçando o melhor do seu candeeiro. Todos os produtos Halogen da Philips têm uma intensidade da luz totalmente regulável.

Intensidade regulável

- A redução da intensidade da luz cria um ambiente acolhedor

Crie um ambiente acolhedor

- Luz brilhante e brilhante para criar um efeito de luz em casa

Arranque imediato

- Acendimento instantâneo

Destaques

A redução da intensidade da luz cria ambiente

Várias luzes numa divisão tornam o espaço mais vivo, visto que isto enfatiza os diferentes cantos e lados. Através da redução da intensidade de luz dos diferentes candeeiros, pode criar ambientes desde acolhedores a vibrantes.

Luz brilhante

A luz de halogéneo clara é brilhante, produzindo reflexos apelativos onde brilha, e sombras bem definidas onde não brilha. As lâmpadas de halogéneo da Philips conferem um efeito de luz decorativo ao seu espaço para dar vida à sua casa.

Acendimento instantâneo

Basta ligar o interruptor e a sua divisão fica inundada de luz. O arranque não é lento, não precisa de esperar – luz imediata.

Especificações

Características

- Intensidade regulável: Sim
- Casquinho: GY6.35

Dimensões da lâmpada

- Altura: 44 mm
- Fator de potência: 1
- Voltagem: 12 V
- Potência: 35 W
- Potência equivalente: 50 W
- Etiqueta de eficiência energética (EEL): B

Duração

- Fator de manutenção de lúmenes: 0.85
- Vida útil nominal: 2.000 h
- Número de ciclos de acendimento: 8.000

Consumo de energia

- Fator de potência: 1
- Voltagem: 12 V
- Potência: 35 W
- Potência equivalente: 50 W
- Etiqueta de eficiência energética (EEL): B

Especificações técnicas

- Vida útil das lâmpadas: 2.000 h
- Formato: Cápsula

Características da luz

- Aplicação: Luz brilhante
- Índice de restituição cromática (IRC): 100
- Temperatura da cor: 3100 K
- Fluxo luminoso nominal: 766 lm
- Tempo de acendimento: 0 s
- Período de acendimento até 60% de luz: 0



Data de publicação:
2023-11-09
Versão: 0.604

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com