

# PHILIPS

## Plafon Shan 12 W

Plafons

4000 K

White

Sensor



8718699680558



## Luz com sensor de movimento para comodidade e uma poupança de energia adicional

Aumente a comodidade enquanto poupa energia. O plafon LED com sensor de movimento da Philips pode ser ligado e desligado facilmente por um sensor, pelo que pode sair ou entrar nas divisões sem ter de procurar um interruptor. Com um amplo alcance de deteção e tecnologia LED de acendimento instantâneo, a sua iluminação doméstica só é ligada quando precisa.

### Fácil de experimentar

- Com o seu sensor de movimento automático incorporado, esta luminária liga-se automaticamente quando as pessoas passam à frente.
- Instalação fácil

8718699680558

**Alta qualidade**

- EyeComfort - luz confortável para os seus olhos

**Duração**

- Economizadora
- Vida útil longa até 15.000 horas

# Destques

## Sensor de movimento integrado

### Instalação fácil

Uma instalação sem problemas. Basta fixar ou pendurar com segurança na parede ou no teto e ligar para a luminária fica pronta a ligar.

## Eyecomfort

A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento, restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisitos

EyeComfort. Além de oferecerem uma luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década. Mude para uma luz confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

## Economizadora

Economiza energia: positivo para as suas contas e o ambiente.

## Vida útil longa até 15.000 horas

A tecnologia LED da Philips expande a vida útil do seu produto até 15.000 horas.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

## Design e acabamento

- Cor: White
- Material: Metal, Plástico

## Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 15.000

## Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

### Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Color rendering index (CRI): 80

### Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório em casa, Garagem
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Plafons
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: Sensor

### Outras características

- Corrente da lâmpada: 108 mA
- Eficiência: 104 lm/W

### Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,38 kg
- Altura: 8 cm
- Comprimento: 26 cm
- Largura: 26 cm

### Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

### Especificações técnicas

- Vida útil até: 15.000 h
- Diâmetro: 260 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1250
- Cor da luz: 4000
- Alimentação elétrica: CA 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- LED: Sim
- Potência da lâmpada incluída: 12
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe I

### Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718699680558
- Peso líquido: 0,42 kg
- Peso bruto: 0,54 kg
- Altura: 8,2 cm
- Comprimento: 30 cm
- Largura: 30 cm
- Número de material (12NC): 929002216001



Data de publicação:  
2024-07-25  
Versão: 0.345

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify, Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.