

PHILIPS

Lightstrip Outdoor de 2 metros

Hue White and color
ambiance

1x 2 metros de faixa de luz


Luz branca e colorida

Unidade de fonte de iluminação
incluída

Controlo inteligente com a Hue
Bridge*



8718699709839



Possibilidades ilimitadas

Personalize o seu espaço exterior com uma faixa de luz Philips Hue para exteriores. Com o seu brilho perfeitamente difuso, esta faixa LED exterior é ideal para iluminação direta e indireta.

Possibilidades ilimitadas

- Fonte de alimentação e ficha incluídas
- Enfeite o seu quintal com iluminação exterior
- Conecte à Ponte Hue para ter total controlo de iluminação inteligente
- Faixa de luz resistente às condições climatéricas
- Faixa de luz flexível para moldar e dobrar
- Faixa de luz perfeitamente uniforme e difusa

Destaques

Fonte de alimentação e ficha incluídas



Esta unidade possui todos os elementos que precisa para começar. Isto inclui uma faixa de luz e fonte de alimentação externa. Basta desembalar e instalar onde quiser e ligá-los.

Enfeite o seu quintal



Dê ao seu jardim a oportunidade de brilhar tanto quanto a sua casa. Mais de 16 milhões de cores e 50 000 tons de luz branca fria e quente permitem-lhe decorar o exterior como se fosse o interior, quer esteja a iluminar uma passagem ou a destacar a sua parte favorita do pátio.

Conectar à Ponte Hue



Este produto requer uma ligação à Ponte Hue para desbloquear todas as funcionalidades e o controlo inteligente. Controle as luzes com a aplicação Philips Hue, defina temporizadores, rotinas, adicione ou remova luzes e muito mais. *Ponte Hue vendida em separado

Faixa de luz resistente às condições climáticas



A faixa de luz exterior resiste a todas as condições climáticas, desde pequenas poças de água a horas de chuva intensa.

Faixa de luz flexível



Completamente flexível, pode moldar, dobrar e manipular a faixa de luz exterior da forma que quiser. Alinhe-a um caminho sinuoso exterior ou deixe-a serpentear numa parede ou coluna; com os parafusos e cliques incluídos, pode ser instalada em qualquer lugar.

Perfeitamente uniforme e difusa



A faixa de luz exterior Philips Hue tem um revestimento especial que difunde ou dispersa a luz branca ou colorida emitida. Não é preciso esconder a faixa de luz, seja para iluminação direta ou indireta. Tudo que vê é pura luz.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Multicolor
- Material: Silicone

Ambiental

- Humidade de funcionamento: 5%<H<<95% (sem condensação)
- Temperatura de funcionamento: -20 °C a 45 °C

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Mudança de cores (LED): Sim
- Efeito de luz difusa: Sim
- Intensidade regulável: Sim
- Regulável com aplicação Hue e interruptor: Sim
- LEDs integrados: Sim

Garantia

- 2 anos: Sim

Características da luz

- Color rendering index (CRI): >80

Lightstrip

- Temperatura da cor: 2000–6500 K
- Possibilidade de corte: Não
- Extensibilidade: Não
- Tensão de entrada: 220V–240V
- Vida útil: 25.000 h
- Consumo máximo em espera: 0,5 W
- Potência: 19 W
- Largura: 11 mm
- Comprimento: 78 in
- Largura: 0,43 in

Diversos

- Tipo: Faixas de luz

Informações da embalagem

- EAN: 8718699709839

Consumo de energia

- Potência: 19 W
- Consumo de energia em espera: 0,50 W

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,337 kg
- Peso líquido: 0,743 lb
- Altura: 2 cm
- Comprimento: 199 cm
- Largura: 1,1 cm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Emissão de lúmenes a 4000 K: 850 lm
- Vida útil: 25.000
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 800
- Alimentação elétrica: Entre 220 V e 240 V
- Classe energética da fonte de luz incluída: G
- Código IP: IP67
- Classe de proteção: II - isolamento duplo
- Funcionalidades adicionais: Diffused light effect
- Capacidade de substituição da fonte de luz: Fonte de luz LED não substituível
- Capacidade de substituição de equipamentos de controlo: Equipamento de controlo não substituível pelo utilizador final
- Emissão de lúmenes a 2700 K: 760 lm

Conteúdo da embalagem

- Adaptador de corrente: 1

Compatível com

- Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
- aplicação Philips Hue: IOS 15 e superior, Android 10.0 e superior
- Aplicação Bluetooth Philips Hue: IOS 15 e superior, Android 9.0 e superior

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718699709839
- Peso líquido: 0,95 kg
- Peso bruto: 1,17 kg
- Altura: 21 cm
- Comprimento: 9,6 cm
- Largura: 21 cm
- Número de material (12NC): 929002289002



Data de publicação:
2024-04-18
Versão: 0.852

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.