

# PHILIPS

Foco de encastrar  
Sparkle

Luzes encastradas

2700 K

White

Intensidade regulável



8718699755980



## Crie o ambiente perfeito com luz regulável de alta qualidade.

Crie o ambiente perfeito com focos encastrados de intensidade regulável LED Philips, para regular facilmente as luzes, desde a luz brilhante do dia a dia aos tons aconchegantes.

### Fácil de experimentar

- Escolha como e onde a luz incide com estas luzes modulares ajustáveis.

### Efeito de luz

- Feixe brilhante direcionado

### Alta qualidade

- EyeComfort - luz confortável para os seus olhos

### controlo

- Intensidade regulável

### Duração

- Vida útil longa até 15.000 horas

# Destques

## Luz modular ajustável

### Feixe brilhante direcionado

Direcione luz para os objetos, uma mesa de jantar ou outros interiores para chamar a atenção para determinados estilos.

## Eyecomfort

A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento, restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisitos EyeComfort. Além de oferecerem uma luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década. Mude para uma luz confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

## Intensidade regulável

Permite mudar o ambiente ao reduzir os níveis de brilho do LED, desde a luz branca brilhante a um brilho acolhedor, como as lâmpadas tradicionais.

## Vida útil longa até 15.000 horas

A tecnologia LED da Philips expande a vida útil do seu produto até 15.000 horas.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

## Design e acabamento

- Cor: Branco
- Material: Metal, Plástico

## Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 10.000

## Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Sim
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

**Características da luz**

- Ângulo de feixe: 36 °
- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80

**Diversos**

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório em casa
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Luzes encastradas
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: Regulável

**Outras características**

- Corrente da lâmpada: 31 mA
- Eficiência: 58 lm/W

**Dimensões e peso do produto**

- Peso líquido: 0,118 kg
- Comprimento do recorte: 7.0 cm
- Largura do recorte: 7.0 cm
- Altura: 5,5 cm
- Comprimento: 8,5 cm
- Distância de encastramento: 1,5 cm
- Largura: 8,5 cm

**Assistência**

- Garantia: 2 ano(s)

**Especificações técnicas**

- Vida útil até: 20.000 h
- Diâmetro: 85 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 350
- Cor da luz: 2700
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Sim
- LED: Sim
- Potência da lâmpada incluída: 5.5
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II

**Dimensões e peso da embalagem**

- EAN/UPC - produto: 8718699755980
- Peso líquido: 0,35 kg
- Peso bruto: 0,41 kg
- Altura: 9 cm
- Comprimento: 10,5 cm
- Largura: 18,7 cm



Data de publicação:  
2025-03-18  
Versão: 0.294

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)