

8718699755980



Crie o ambiente perfeito com luz regulável de alta qualidade.

Crie o ambiente perfeito com focos encastrados de intensidade regulável LED Philips, para regular facilmente as luzes, desde a luz brilhante do dia a dia aos tons aconchegantes.

Fácil de experimentar

• Escolha como e onde a luz incide com estas luzes modulares ajustáveis.

Efeito de luz

· Feixe brilhante direcionado

Alta qualidade

• EyeComfort - luz confortável para os seus olhos

controlo

· Intensidade regulável

Duração

· Vida útil longa até 15.000 horas

Destaques

Luz modular ajustável Feixe brilhante direcionado

Direcione luz para os objetos, uma mesa de jantar ou outros interiores para chamar a atenção para determinados estilos.

Eyecomfort

A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento, restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisito EyeComfort. Além de oferecerem uma luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década. Mude para uma luz confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

Intensidade regulável

Permite mudar o ambiente ao reduzir os níveis de brilho do LED, desde a luz branca brilhante a um brilho acolhedor, como as lâmpadas tradicionais.

Vida útil longa até 15.000 horas

A tecnologia LED da Philips expande a vida útil do seu produto até 15.000 horas.

Especificações

Características da lâmpada

Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

· Cor: White

· Material: Metal, Plástico

Duração

- Número de ciclos de funcionamento:
 10 000
- · Vida útil nominal: 20.000

Ambiental

• Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- · LEDs integrados: Sim
- · Controlo remoto incluído: Não

Características da luz

- · Ângulo de feixe: 36°
- · Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC):
 80
- · Temperatura da cor: 2700 K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.):
 58 lm/W

Diversos

- Concebida especialmente para:
 Quarto, Sala de estar, Sala de jantar,
 Cozinha, Escritório
- · Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Luzes encastradas
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: Regulável

Outras características

· Corrente da lâmpada: 31 mA

Dimensões e peso do produto

- · Peso líquido: 0,118 kg
- · Distância de encastramento: 15 mm
- · Altura total: 55 mm
- · Comprimento global: 85 mm
- · Largura total: 85 mm
- Recessed Ceiling cutout: 7.0 cm x 7.0 cm

Assistência

· Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- · Diâmetro: 85 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 350
- Cor da luz: 2700
- · Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Sim
- · Potência da lâmpada incluída: 5.5
- · Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe II Isolamento duplo

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC produto: 8718699755980
- Peso líquido: 0,35 kgPeso bruto: 0,41 kg
- · Altura: 9 cm
- Comprimento: 10,5 cm
- · Largura: 18,7 cm



Data de publicação: 2025-09-03 Versão: 0.300 © 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.