

# PHILIPS

Lâmpada de filamento  
fosca 120 W A67 E27

LED

4000 K

2000 lm

15.000 h



8718699764531

A  
↑  
G D



## Iluminação LED brilhante com excelente qualidade de luz

Formatos familiares que adora. Usam cerca de 86% menos de energia do que as lâmpadas tradicionais graças à tecnologia LED economizadora mais recente e duram dez vezes mais.

### **Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas**

- Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada incandescente convencional

### **Crie a iluminação certa para a sua casa**

- Perfeita para iluminação geral de divisões

### **Luz LED de alta qualidade que dura várias décadas**

- Concebida para o conforto dos seus olhos

# Destaques

**Substitui as lâmpadas incandescentes convencionais**



Com um design elegante e dimensões familiares, esta é uma lâmpada LED convencional de poupança de energia com iluminação contemporânea. A substituta sustentável perfeita para as lâmpadas incandescentes convencionais.

**Perfeita para iluminação geral**



Illuminação moderna com lâmpadas convencionais LED da Philips para iluminação geral, perfeita para iluminação geral de divisões.

**Concebida para o conforto dos seus olhos**



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

## Especificações

### Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquinho: E27
- Intensidade regulável: Não
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Material da lâmpada: Vidro

### Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000

### Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

### Garantia

- Período de garantia: 2 anos

### Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 4000 K
- Fluxo luminoso nominal: 2000 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5 s
- Código da cor: 840 | CCT of 4000K
- Temperatura de cor correlacionada (Nom.): 4000 K
- Fluxo Luminoso: 2.000 lm
- Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM): 0,4
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 153,00 lm/W

### Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort

**Outras características**

- Em conformidade com RoHS da UE:  
Sim

**Informações da embalagem**

- EAN: 8718699764531
- EOC: 871869976453100
- Título do produto: LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

**Potência**

- Fator de potência (Fração): 0.51

**Consumo de energia**

- Fator de potência: 0.51
- Tensão: 220-240 V
- Potência equivalente: 120 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): D
- Consumo de Energia: 13 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 13

**Dimensões e peso do produto**

- Altura total: 121 mm
- Comprimento global: 121 mm
- Largura total: 70 mm

**Valores medidos**

- Vida útil especificada: 15.000

**Especificações técnicas**

- Frequência: 50-60
- Diâmetro: 70 mm
- Número de registo EPREL: 374903
- Referência de medição de fluxo: Sphere
- Regulável: Não
- Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3: 1
- Frequência de linha: 50 to 60
- Casquilho: E27
- pode ser utilizado em luminárias fechadas: No

**Dimensões e peso da embalagem**

- EAN/UPC - produto: 8718699764531
- Peso líquido: 0,03 kg
- Peso bruto: 0,06 kg
- Altura: 17,7 cm
- Comprimento: 7,5 cm
- Largura: 7,5 cm



Data de publicação:  
2025-09-17  
Versão: 0.320

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)