

PHILIPS

Lâmpada de filamento
fosca 150 W A67 E27

LED

4000 K

2452 lm

15.000 h



8718699764593

A
↑
G D



Uma lâmpada única

As lâmpadas LED da Philips fornecem uma maravilhosa luz branca suave, com uma duração excepcionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com um design puro e elegante, esta lâmpada é o substituto perfeito para as suas lâmpadas tradicionais foscas.

Luz de alta qualidade

- Concebidos para o conforto dos seus olhos

Selecionar para uma solução sustentável

- Lâmpadas de longa duração - Duram até 15 anos

Levar a iluminação mais além

- Estilo vintage, tecnologia LED moderna

Destaques

Concebida para o conforto dos seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado

suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

15.000 horas de vida útil nominal média



Com uma vida útil de até 15.000 horas, pode reduzir o incômodo de substituir frequentemente as suas lâmpadas e desfrutar de uma solução de iluminação perfeita durante mais de 15 anos.

Estilo "vintage", LED moderno

As lâmpadas LED Classic baseiam-se em tecnologia de poupança de energia LED standard. Agora pode desfrutar de uma lâmpada de estilo retro com tecnologia de ponta combinada com design "vintage".

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: E27
- Intensidade regulável: Não
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Material da lâmpada: Vidro

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), eliminate o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Garantia

- Período de garantia: 2 anos

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 4000 K
- Fluxo luminoso nominal: 2452 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5 s
- Código da cor: 840 | CCT of 4000K
- Temperatura de cor correlacionada (Nom.): 4000 K
- Fluxo Luminoso: 2.452 lm
- Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM): 0,4
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 140,00 lm/W

Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort

Outras características

- Em conformidade com RoHS da UE: Sim

Informações da embalagem

- EAN: 8718699764593
- EOC: 871869976459300
- Título do produto: LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4

Potência

- Fator de potência (Fração): 0.51

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.51
- Tensão: 220-240 V
- Potência equivalente: 150 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): D
- Consumo de Energia: 17,5 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 18

Dimensões e peso do produto

- Altura total: 121 mm
- Comprimento global: 121 mm
- Largura total: 70 mm

Valores medidos

- Vida útil especificada: 15.000

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60
- Diâmetro: 70 mm
- Número de registo EPREL: 374906
- Referência de medição de fluxo: Sphere
- Regulável: Não
- Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3: 1
- Frequência de linha: 50 to 60
- Casquillo: E27
- pode ser utilizado em luminárias fechadas: No

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8718699764593
- Peso líquido: 0,03 kg
- Peso bruto: 0,06 kg
- Altura: 17,7 cm
- Comprimento: 7,5 cm
- Largura: 7,5 cm



Data de publicação:
2025-09-13
Versão: 0.320

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com