




8718699772130

15.000 h





# Uma lâmpada. O seu interruptor. Três definições de luz.

Mude o ambiente da divisão para o adaptar ao que está a fazer. Com a lâmpada LED Philips SceneSwitch, pode facilmente alterar a definição de luz brilhante para luz natural e para um brilho quente e acolhedor. Tudo o que precisa é do interruptor que já tem.

## Levar a iluminação mais além

- · Três regulações de luz
- Não necessita de reguladores da intensidade da luz ou instalações adicionais

#### Luz LED de alta qualidade que dura várias décadas

· Concebida para o conforto dos seus olhos

# Destaques

## Três regulações de luz (SSDL)

Lâmpada de substituição completa que alterna entre três níveis de brilho Natural, tudo com o interruptor existente.

#### Plug and play



Não exige qualquer instalação adicional nem um interruptor de regulação. Esta lâmpada não é adequada para utilização com reguladores. Caso utilize com um regulador, defina-o para 100% de brilho.

# Concebida para o conforto dos seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

# Especificações

# Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- · Casquilho: E27
- · Intensidade regulável: Não
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Material da lâmpada: Vidro

# Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- · Vida útil nominal: 15.000

# **Ambiental**

• Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

#### Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC):
  80
- Temperatura da cor: 2200-2500-2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 806, 320, 150 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5 s
- Código da cor: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Temperatura de cor correlacionada (Nom.): 2700, 2500, 2200 K
- Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM): 0,4
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 107,00 lm/W

#### **Diversos**

- · EyeComfort: Sim
- · Inovações LED: EyeComfort
- Funcionalidades adicionais: SceneSwitch

#### **Outras características**

- · Marca CE: Sim
- Em conformidade com RoHS da UE: Sim

#### Informações da embalagem

- . EAN: 8718699772130
- EOC: 871869977213001
- Título do produto: LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

#### **Potência**

· Fator de potência (Fração): 0.5

#### Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5
- Tensão: AC 220-240 V
- Potência equivalente: 60;30;16 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F
- · Consumo de Energia: 7,5, 3, 1,6 W
- · Consumo de energia kWh/1000 h: 8

## Dimensões e peso do produto

- · Altura total: 104 mm
- · Comprimento global: 104 mm
- · Largura total: 60 mm

#### Valores medidos

· Vida útil especificada: 15.000

### Especificações técnicas

- Frequência: 50-60
- · Diâmetro: 60 mm
- · Número de registo EPREL: 739280
- Referência de medição de fluxo:
  Sphere
- · Regulável: Não
- Valor de cintilação (PstLM) Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3: 0,9
- · Frequência de linha: 50 to 60
- · Casquilho: E27
- pode ser utilizado em luminárias fechadas: No

#### Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC produto: 8718699772130
- Peso líquido: 0,07 kg
- Peso bruto: 0,1 kg
- · Altura: 14,6 cm
- Comprimento: 6,5 cm
- · Largura: 6,3 cm



Data de publicação: 2025-09-13 Versão: 0.368

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.