

PHILIPS

Lâmpada 40; 18; 9
W B35 E14

LED


2700/2500/2200 K

470; 180; 90 lm

15.000 h



8718699772154



Uma lâmpada. O seu interruptor. Três definições de luz.

Mude o ambiente da divisão para o adaptar ao que está a fazer. Com a lâmpada LED Philips SceneSwitch, pode facilmente alterar a definição de luz brilhante para luz natural e para um brilho quente e acolhedor. Tudo o que precisa é do interruptor que já tem.

Levar a iluminação mais além

- Três regulações de luz
- Não necessita de reguladores da intensidade da luz ou instalações adicionais

Luz LED de alta qualidade que dura várias décadas

- Concebida para o conforto dos seus olhos

Destaques

Três regulações de luz (SSDL)

Lâmpada de substituição completa que alterna entre três níveis de brilho Natural, tudo com o interruptor existente.

Plug and play



Não exige qualquer instalação adicional nem um interruptor de regulação. Esta lâmpada não é adequada para utilização com reguladores. Caso utilize com um regulador, defina-o para 100% de brilho.

Concebida para o conforto dos seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Chama não direcional
- Casquilho: E14
- Intensidade regulável: Não
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Material da lâmpada: Vidro

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2200-2500-2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 470, 180, 90 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0,5 s
- Código da cor: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Temperatura de cor correlacionada (Nom.): 2700, 2500, 2200 K
- Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM): 0,4
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 94,00 lm/W

Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort
- Funcionalidades adicionais: SceneSwitch

Outras características

- Em conformidade com RoHS da UE: Sim

Informações da embalagem

- EAN: 8718699772154
- EOC: 871869977215400
- Título do produto: LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

Potência

- Fator de potência (Fração): 0,5

Consumo de energia

- Fator de potência: 0,5
- Tensão: AC 220-240 V
- Potência equivalente: 40;18;9 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F
- Consumo de Energia: 5, 2,5, 1 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 5

Dimensões e peso do produto

- Altura total: 106 mm
- Comprimento global: 106 mm
- Largura total: 35,5 mm

Valores medidos

- Vida útil especificada: 15.000

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60
- Diâmetro: 35,5 mm
- Número de registo EPREL: 739281
- Referência de medição de fluxo: Sphere
- Regulável: Não
- Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3: 0,9
- Frequência de linha: 50 to 60
- Casquillo: E14
- pode ser utilizado em luminárias fechadas: No

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718699772154
- Peso líquido: 0,01 kg
- Peso bruto: 0,03 kg
- Altura: 14,6 cm
- Comprimento: 4,6 cm
- Largura: 6,3 cm



Data de publicação:
2025-09-13
Versão: 0.373

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com