



# Luz LED confortável para os olhos

As luminárias LED Philips fornecem luz concebida para o conforto dos seus olhos.

# Fácil de experimentar

· Instalação fácil

#### Segurança

· Resistente à humidade

### Alta qualidade

- EyeComfort luz confortável para os seus olhos
- Fácil de limpar

#### Duração

· Vida útil longa até 15.000 horas

# Destaques

# Instalação fácil

Uma instalação sem problemas. Basta fixar ou pendurar com segurança na parede ou no teto e ligar para a luminária fica pronta a ligar.

#### Resistente à humidade

A resistência à humidade significa que pode utilizar com confiança este produto em casas de banho, cozinhas, varandas e outros espaços onde a humidade pode ser um fator.

#### **Eyecomfort**

A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento, restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisito

EyeComfort. Além de oferecerem uma luz confortável, as lâmpadas LED

Philips assim se mantêm durante a sua

vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década. Mude para uma luz confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

#### Fácil de limpar

Os materiais regulares e fáceis de limpar permitem que a sua casa esteja sempre atrativa, desde o chão ao teto.

#### Vida útil longa até 15.000 horas

A tecnologia LED da Philips expande a vida útil do seu produto até 15.000 horas.

# Especificações

#### Características da lâmpada

· Utilização prevista: Interior

#### Design e acabamento

- · Cor: Prateado
- · Material: Metal, Plástico

#### Duração

- Número de ciclos de funcionamento:
  15.000
- · Vida útil nominal: 15.000

# **Ambiental**

• Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

#### Funcionalidade extra/acessório incl.

- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- · LEDs integrados: Sim
- · Controlo remoto incluído: Não

#### Características da luz

- · Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC):
   80
- · Temperatura da cor: 2700 K
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 2
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.):
   88 lm/W

#### **Diversos**

- Concebida especialmente para: Casa de banho, Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório, Garagem
- Estilo: Contemporâneo
- · Tipo: Plafons
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

# **Outras características**

· Corrente da lâmpada: 142 mA

### Dimensões e peso do produto

- · Peso líquido: 0,5 kg
- · Altura total: 68 mm
- · Comprimento global: 347 mm
- Largura total: 347 mm

# Assistência

· Garantia: 5 ano(s)

# Especificações técnicas

· Diâmetro: 347 mm

• Fluxo luminoso total do candeeiro: 1500

• Cor da luz: 2700

· Alimentação elétrica: AC 220-240

 Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não

 Código IP: IP44 | Proteção de fios e à prova de salpicos  Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra

#### Dimensões e peso da embalagem

• EAN/UPC - produto: 8718699777333

Peso líquido: 0,49 kgPeso bruto: 0,75 kg

· Altura: 6,7 cm

Comprimento: 39,4 cm

· Largura: 39,4 cm



Data de publicação: 2025-08-30 Versão: 0.335

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.