

PHILIPS

Play gradient lightstrip 55"

Hue White and color
ambiance

Fabricado para TVs de 55" a
60"

Inclui fonte de alimentação e
suportes

Funde luz branca e colorida

Requer Hue Bridge e Hue Sync
Box



8718699784751



Iluminação inteligente fácil

Desfrute da magia do cinema em casa com a Philips Hue Play gradient lightstrip. Obtenha inúmeras cores de luz que reagem ao conteúdo no seu ecrã. Pode fixá-la a TVs com 55" a 65", montadas na parede ou instaladas em móveis, utilizando os suportes incluídos.

Iluminação inteligente fácil

- Combine cores sem problemas
- Efeitos de iluminação envolvente
- Entretenimento em casa inovador
- Instalação fácil
- Hue Sync e Hue Bridge necessárias
- Três tamanhos para um ajuste perfeito

Destaques

Combine cores sem problemas



Obtenha uma combinação perfeita de várias cores de luz ao mesmo tempo numa única tira LED. As cores fluem em conjunto com naturalidade, projetando luz contra a parede para criar um efeito único atrás da TV.

Efeitos de iluminação envolvente



Desfrute da magia da iluminação envolvente! Com a projeção de luz de 45 graus, a tira de luz de gradiente Play reage ao conteúdo de todo o ecrã em tempo real e cria uma experiência de jogo e televisão cativante. *Requer a Philips Hue Play HDMI Sync Box e a Hue Bridge (vendidas em separado).

Entretenimento em casa inovador



A Philips Hue é a única marca de iluminação inteligente que sincroniza facilmente as suas luzes inteligentes coloridas com os filmes e os jogos de vídeo para um entretenimento em casa mais emocionante. A inovadora tecnologia Hue Sync capta o conteúdo dos filmes ou jogos e converte-o imediatamente num guião de luz para criar uma experiência cheia de cor na divisão.

Instalação fácil



A tira de luz de gradiente Philips Hue Play foi especialmente concebida para ver programas na televisão. A tira LED é fornecida em três tamanhos, adequados a TVs de 55" ou maiores, e inclui suportes de montagem para tornar a instalação fácil e acessível.

Hue Sync e Hue Bridge necessárias



A tira de luz de gradiente Philips Hue Play requer a Philips Hue Play HDMI Sync Box, a aplicação móvel Hue Sync e uma Hue Bridge. A Bridge também permite acrescentar até 50 luzes e acessórios por toda a casa, criar temporizadores e rotinas, e controlar as luzes a partir de qualquer lugar (dentro ou fora de casa) com a aplicação Hue. A Philips Hue Play HDMI Sync Box e a Hue Bridge são vendidas em separado.

Três tamanhos para um ajuste perfeito



A Hue Play gradient lightstrip é fornecida em três tamanhos. A lightstrip de 55 polegadas é recomendada para TVs de 55 a 60 polegadas, a lightstrip de 65 polegadas para TVs de 65 a 70 polegadas e a lightstrip de 75 polegadas para TVs de 75 polegadas e maiores. Se o tamanho da sua TV se situar no meio destas recomendações, utilize o tamanho seguinte abaixo (por exemplo, para uma TV de 62 polegadas deve utilizar uma lightstrip de 55 polegadas).

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Cor(es): Gradient
- Material: Silicone

Duração

- Vida útil nominal: 25.000

Ambiental

- Humidade de funcionamento: 5%<H<<95% (sem condensação)
- Temperatura de funcionamento: -20 °C a 45 °C

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Mudança de cores (LED): Sim
- Efeito de luz difusa: Sim
- Intensidade regulável: Sim
- LEDs integrados: Sim

Garantia

- 2 anos: Sim

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): >80

Grinalda/faixa de luz

- Possibilidade de corte: Não
- Extensibilidade: Não
- Tensão de entrada: 220V-240V
- Comprimento: 2.164,08 mm
- Consumo máximo em espera: 0,5 W
- Potência: 20 W

Diversos

- Tipo: Tiras de luz

Informações da embalagem

- EAN: 8718699784751

Consumo de energia

- Consumo de energia em espera: 0,50 W
- Consumo de Energia: 20 W

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,387 kg
- Peso líquido: 0,85 lb
- Altura total: 16 mm
- Comprimento global: 2.165 mm
- Largura total: 17 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Emissão de lúmenes a 4000 K: 1.230 lm
- Vida útil: 25000 h
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1100
- Alimentação elétrica: Entre 220 V e 240 V
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo
- Emissão de lúmenes a 2700 K: 1.150 lm

Conteúdo da embalagem

- Adaptador de corrente: 1

Compatível com

- Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
- aplicação Philips Hue: Android 10.0 e superior, iOS 16 ou posterior
- Wi-Fi: Works without Wi-Fi
- Período de suporte definido: Minimum of 48 months after introduction date
- Número máximo de acessórios: 12 (with Hue Bridge)
- Protocolo de comunicação: Bluetooth, Zigbee

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8718699784751
- Peso líquido: 0,39 kg
- Peso bruto: 1,34 kg
- Altura: 14 cm
- Comprimento: 29 cm
- Largura: 29 cm



Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.277

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com