



Sensor de movimento

O sensor de movimento sem fios WiZ para interior torna a automatização das suas luzes tão fácil quanto caminhar, além de as desligar quando sair. Coloque o sensor, que inclui uma bateria, numa entrada ou corredor e configure-o para acender ou apagar as luzes de acordo com as definições que pretender em determinados momentos.


DESTAQUES DO PRODUTO

- Funciona a pilhas
- IP20/Plástico/Branco
- Funciona com todos os produtos Connected by WiZ



Instalação fácil sem fios

Alimentação a pilhas, sem necessidade de fios. Faça uma instalação rápida e fácil com parafusos no teto/parede, ou simplesmente pouse numa mesa.



Configurações de movimento flexíveis para sua conveniência

Configure as suas luzes para ligarem com um nível de brilho ou modo preferido como, por exemplo, luz noturna ou luz natural. Pode configurar uma ação para as suas luzes, com um atraso especificado, e quando não for detetado qualquer movimento.



Configure a luz certa para o momento certo

Configure sensores para que ativem os seus modos de luz favoritos em diferentes momentos do dia, definindo ritmos específicos para uma divisão na aplicação WiZ.



Compatível com todas as luzes "Connected by WiZ"

Este acessório de controlo WiZ foi concebido para controlar todos os tipos de luzes do ecossistema WiZ. Pode utilizá-lo para controlar qualquer luz de qualquer marca, desde que seja "Connected by WiZ".



Acionar as luzes com movimento

Configure as suas luzes para ligar/desligar ou alterar o brilho e a cor sempre que for detetado qualquer movimento. Este sensor conecta-se diretamente às suas luzes WiZ e funciona mesmo quando a Wi-Fi está desligada.



Amplo alcance de conexão de 15 m/50 pés

Este sensor de movimento conecta-se a luzes WiZ colocadas num raio de até 15 metros ou 50 pés num ambiente interno normal com divisórias e paredes.



ESPECIFICAÇÕES

DESIGN E ACABAMENTO

Cor: White
Material: Plástico

FUNCIONALIDADE EXTRA/ACESSÓRIO INCL.

Pilhas incluídas: Sim
Área de detecção: 0 - 3 m
Distância de controlo: 15 m

CONSUMO DE ENERGIA

Tensão: 3 V

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Peso líquido: 0,103 kg
Altura total: 50 mm
Comprimento global: 62 mm
Largura total: 62 mm

ASSISTÊNCIA

Garantia: 2 ano(s)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de bateria: AA - pilha em bloco, mignon
Código IP: IP20 | Proteção de dedos
Classe de proteção: Classe III –
Voltagem ultrabaixa de segurança

COMPATÍVEL COM

Compatível com a funcionalidade
Efeitos: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de suporte definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Número máximo de acessórios: 9999
Protocolo de comunicação: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM

EAN/UPC - produto: 8718699788209
Peso líquido: 0,14 kg
Peso bruto: 0,14 kg
Altura: 16 cm
Comprimento: 7 cm
Largura: 7 cm



© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.