



## WiZmote

Controle as suas luzes com um toque num botão com o WiZmote, que funciona com todos os produtos WiZ e tem um alcance de 15 metros. Ligue ou desligue as luzes, aumente ou diminua a intensidade da luz na divisão, defina uma luz noturna ou configure até quatro dos seus modos de luz favoritos, mesmo se a Wi-Fi falhar.

## DESTAQUES DO PRODUTO

- Funciona a pilhas
- IP20/Plástico/Preto
- Funciona com todos os produtos Connected by WiZ



15M  
↔  
50FT



#### Controlo sem fios das suas luzes WiZ

Controle as suas luzes WiZ de forma rápida e fácil. Ligue ou desligue as luzes e ajuste o respetivo brilho com um só toque. Conecta-se diretamente às luzes WiZ e funciona mesmo quando a Wi-Fi está desligada.

#### Controlo de alto alcance de 15 m/50 pés

Controle luzes e dispositivos num raio de 15 metros ou 50 pés num ambiente interno normal com divisórias e paredes.

#### Controlar facilmente uma ou várias luzes numa divisão

Este acessório de controlo portátil pode conectar-se a uma divisão e acionar todas as luzes dessa divisão, independentemente de ser uma ou cinquenta luzes! Quer controlar outra divisão? Basta alterar a divisão associada ao acessório na aplicação.



#### Compatível com todas as luzes "Connected by WiZ"

Este acessório de controlo WiZ foi concebido para controlar todos os tipos de luzes do ecossistema WiZ. Pode utilizá-lo para controlar qualquer luz de qualquer marca, desde que seja "Connected by WiZ".

#### Os seus modos de luz favoritos com apenas um botão

Acende/apague as luzes, ajuste o brilho, escolha o seu modo favorito e passe para uma luz noturna com apenas um toque. Personalize até quatro modos de luz e cenários favoritos na aplicação WiZ.





# ESPECIFICAÇÕES

## DESIGN E ACABAMENTO

Cor: Preto

Material: Plástico

## FUNCIONALIDADE EXTRA/ACESSÓRIO INCL.

Pilhas incluídas: Sim

Distância de controlo: 15 m

## CONSUMO DE ENERGIA

Tensão: 3Vdc V

## DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Peso líquido: 0,057 kg

Altura total: 15 mm

Comprimento global: 135 mm

Largura total: 38 mm

## ASSISTÊNCIA

Garantia: 2 ano(s)

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de bateria: AAA - bateria em bloco, bateria cilíndrica

Código IP: IP20 | Proteção de dedos

Classe de proteção: Classe III –

Voltagem ultrabaixa de segurança

## COMPATÍVEL COM

Compatível com a funcionalidade

Efeitos: Yes

Wi-Fi: Wireless G

Período de suporte definido:

Minimum of 60 months after introduction date

Número máximo de acessórios: 9999

Protocolo de comunicação: Bluetooth

Wi-Fi (2,4 GHz)

## DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM

EAN/UPC - produto: 8718699789220

Peso líquido: 0,06 kg

Peso bruto: 0,08 kg

Altura: 13,2 cm

Comprimento: 4,6 cm

Largura: 7,6 cm



© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.