



Extensão de fita LED de 1 m

Estenda a fita LED WiZ até 10 metros com a tira de extensão de 1 metro flexível de cor total, que lhe permite dar ainda mais cor à sua casa.

DESTAQUES DO PRODUTO

- Cor total
- Fita LED de 1 m
- IP20/plástico




Funcionalidades de iluminação inteligente fáceis de configurar

Desfrute dos benefícios das funcionalidades inteligentes instantaneamente, bastando conectar a luz WiZ à sua rede Wi-Fi. Controle as luzes facilmente quando estiver fora de casa programando as luzes para acender e apagar automaticamente. Não é necessário instalar hardware adicional, tal como um hub ou gateway!



Configure luzes através da sua própria programação

Automatize as suas luzes inteligentes para que sigam as suas rotinas diárias ou semanais. Programe as suas luzes para que liguem pela manhã ou antes de chegar a casa e para que desliguem para poupar energia quando não forem necessárias.



Crie o seu efeito de luz perfeito

Combine modos de luzes de cores e brancas para criar o ambiente de iluminação perfeito para o seu momento diário especial. Guarde e aceda à configuração sempre que desejar através da aplicação, do comando ou da sua voz.




Milhões de cores e modos de luz variáveis para melhorar o seu dia

Escolha qualquer cor de luz ou simplesmente aplique um modo de luz dinâmico que concebemos para si. Os modos Lareira ou Oceano, por exemplo, ajudarão a criar um ambiente incrível e melhorar o seu estado de espírito.



Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria

Selecione entre uma gama de luz branca quente suave e fria energizante ou simplesmente entre modos predefinidos, como "Foco" e "Relaxamento", para criar o ambiente ideal para as suas atividades.



Controle a iluminação inteligente da forma que mais gosta

O WiZ permite controlar a iluminação inteligente de várias formas. Ajuste as luzes com o seu smartphone, através de voz, do telecomando WiZ ou utilizando o interruptor de parede existente para alternar entre dois modos favoritos. Funciona com Google Home, Alexa e Atalhos da Siri.



ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA

Utilização prevista: Interior

DESIGN E ACABAMENTO

Cor: White

Material: Plástico

DURAÇÃO

Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano

Fator de manutenção de lúmenes:

70%

Número de ciclos de funcionamento:

50.000

Vida útil nominal: 15.000

FUNCIONALIDADE EXTRA/ACESSÓRIO INCL.

Intensidade de luz regulável com

telecomando: Não

LEDs integrados: Sim

Interruptor para ligar/desligar no fio:

Não

Adaptador de corrente incluído: Não

Controlo remoto incluído: Não

CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Consistência da cor: 6 SDCM

Índice de Restituição Cromática (IRC):

≥80

Temperatura da cor: 2700-6500 K

Tempo de aquecimento até 60% de

luz: 2

Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 80

lm/W

GRINALDA/FAIXA DE LUZ

Extensibilidade: Sim

Potência de saída: 12 VDC

DIVERSOS

Concebida especialmente para: Sala

de estar Cozinha Quarto Quarto

infantil

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Corrente da lâmpada: 800 mA

CONSUMO DE ENERGIA

Tensão: 12 V

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Peso líquido: 0,05 kg

Altura total: 2,2 mm

Comprimento global: 1.000 mm

Largura total: 12 mm

ASSISTÊNCIA

Garantia: 2 ano(s)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso total do candeeiro:

440/880

Cor da luz: 2700-6500 (RGB)

Candeeiro de intensidade de luz

regulável: Sim

Potência da lâmpada incluída: 11

Código IP: IP20 | Proteção de dedos

Classe de proteção: Classe III –

Voltagem ultrabaixa de segurança

COMPATÍVEL COM

Compatível com a funcionalidade

Efeitos: Yes

Wi-Fi: Wireless G

Período de suporte definido:

Minimum of 60 months after

introduction date

Número máximo de acessórios: 9999

Protocolo de comunicação: Bluetooth

Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM

EAN/UPC - produto: 8719514261082

Peso líquido: 0,05 kg

Peso bruto: 0,12 kg

Altura: 16 cm

Comprimento: 4,5 cm

Largura: 7,5 cm



© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.