PHILIPS

A60 – Lâmpada inteligente E27 – 1100

Hue White and color ambiance

- Até 1055 lúmenes*
- Luz branca e colorida
- Controlo instantâneo através de Bluetooth
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções



8719514291171

A ↑ G F





Iluminação inteligente fácil


Com milhões de tonalidades de luz branca e colorida, esta lâmpada LED inteligente E27 permite-lhe definir o ambiente de forma instantânea. Ideal para a maioria dos equipamentos, esta lâmpada permite-lhe levar a luz inteligente a qualquer local da sua casa.

Iluminação inteligente fácil

- Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth
- Controle as luzes com a voz*
- Crie uma experiência personalizada com iluminação inteligente colorida
- Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria
- Obtenha soluções de luz perfeitas para as suas atividades diárias
- Aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente com a Hue Bridge

Destaques

Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth




Com a aplicação Hue Bluetooth, pode controlar as suas luzes inteligentes Hue numa mesma sala da sua casa.Adicione até 10 lâmpadas inteligentes e controle-as apenas com o toque de um botão no seu dispositivo móvel.

Controle as luzes com a voz*



A Philips Hue funciona com a Amazon Alexa e o Google Assistente quando é emparelhada com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo compatível. Os comandos de voz simples permitem-lhe controlar várias luzes numa divisão ou apenas uma única lâmpada.

Crie uma experiência personalizada com iluminação inteligente colorida



Transforme a sua casa com mais de 16 milhões de cores, criando instantaneamente a atmosfera certa para qualquer evento. Com o toque de um botão, pode criar um ambiente festivo, transformar a sua sala de estar numa sala de cinema, melhorar a decoração da sua casa com notas de cor e muito mais.

Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria



Estas lâmpadas e equipamentos de luz oferecem tonalidades de luz branca suave a fria diferentes. Com total regulação da intensidade de luzes noturnas brilhantes a suaves, pode ajustar as suas luzes para aperfeiçoar as sombras e o brilho da luz para as suas necessidades diárias.

Obtenha soluções de luz perfeitas para as suas atividades diárias



Simplifique o seu dia e torne-o mais agradável com quatro soluções de luz predefinidas, especialmente concebidos para as suas tarefas diárias: Energizar, Concentrar, Ler e Relaxar. Os dois efeitos de tons frios, Energizar e Concentrar, ajudam a dar-lhe energia de manhã ou a manter-se focado, enquanto que os efeitos mais quentes Ler e Relaxar ajudam-no a desfrutar de uma leitura confortável ou a sentir-se descansado.

Aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente com a Hue Bridge



A Hue Bridge desbloqueia as funcionalidades que tornam a iluminação inteligente verdadeiramente inteligente - controlo fora de casa, controlo por voz, iluminação automatizada e muito mais. Adicione uma Hue Bridge à sua configuração para criar experiências imersivas, aproveitar a tecnologia segura e fiável e muito mais. A Hue Bridge é a chave para uma iluminação inteligente como nunca viu antes.

Especificações

Dimensões da lâmpada
- Dimensões (PxAxD): 60x110

Duração
- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000

Ambiental
- Humidade de funcionamento: 5%<H<<95% (sem condensação)
- Temperatura de funcionamento: -10 °C a 45 °C

Funcionalidade extra/acessório incl.
- Regulável com aplicação Hue e interruptor: Sim

Garantia
- 2 anos: Sim

Características da luz
- Índice de Restituição Cromática (IRC): ≥80
- Temperatura da cor: 2000-6500 K

Informações da embalagem
- EAN: 8719514291171

Consumo de energia
- Consumo de energia em espera: 0,5
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F
- Consumo de Energia: 11

Dimensões e peso do produto
- Altura total: 110 mm

Assistência
- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas
- Emissão de lúmenes a 4000 K: 1.055 lm
- Diâmetro: 60 mm
- Peso: 72
- Tecnologia da lâmpada: LED
- Encaixe/casquilho: E27
- Número de registo EPREL: 1522883

A lâmpada
- Definição de controlo de referência*: 4000K; via Hue app scene "Cool bright"
- Formato: A60
- Tensão de entrada: 220V-240V
- Fluxo luminoso: Luz branca e colorida
- Emissão de lúmenes: 1055 lm a 4000 K
- Fator de potência: 0.8
- Atualizável por software: Sim
- Arranque: Acendimento instantâneo com fluxo luminoso a 100%

Conteúdo da embalagem
- Lâmpadas hue: 1

Compatível com
- Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
- Suporta HomeKit: Yes
- aplicação Philips Hue: Android 10.0 e superior, iOS 16 ou posterior
- Assistentes de voz: Amazon Alexa, Google Assistente, Apple HomeKit, Microsoft Cortana
- Wi-Fi: Works without Wi-Fi
- Período de suporte definido: Minimum of 48 months after introduction date
- Número máximo de acessórios: 12 (with Hue Bridge)
- Protocolo de comunicação: Bluetooth, Zigbee

Dimensões e peso da embalagem
- EAN/UPC - produto: 8719514291171
- Peso líquido: 0,06 kg
- Peso bruto: 0,11 kg
- Altura: 174 mm
- Comprimento: 72 mm
- Largura: 72 mm

8719514291171

Data de publicação:
2025-09-24
Versão: 0.706

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com