

PHILIPS

Vela – Lâmpada inteligente E14

Filamento Hue White

Luz branca suave

Controlo instantâneo através de Bluetooth

Controlo por aplicação ou voz*

Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções



8719514302235



Iluminação inteligente fácil

Obtenha o aspeto clássico de uma lâmpada vintage num tamanho mais pequeno. A lâmpada de vela de filamento tem um filamento interno em espiral e uma base E14, sendo perfeita para equipamentos pequenos onde pretenda um estilo vintage com um toque moderno.

Iluminação inteligente fácil

- Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth
- Controle as luzes com a voz*
- Crie o ambiente certo com luz branca suave
- Aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente com a Hue Bridge

Destaques

Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth



Com a aplicação Hue Bluetooth, pode controlar as suas luzes inteligentes Hue numa mesma sala da sua casa. Adicione até 10 lâmpadas inteligentes e controle-as apenas com o toque de um botão no seu dispositivo móvel.

Controle as luzes com a voz*



A Philips Hue funciona com a Amazon Alexa e o Google Assistente quando é emparelhada com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo compatível. Os comandos de voz simples permitem-lhe controlar várias luzes numa divisão ou apenas uma única lâmpada.

Crie o ambiente certo com luz branca suave



As lâmpadas e equipamentos de luz Hue utilizam uma luz branca suave. Com intensidade regulável desde a luz natural brilhante às luzes noturnas suaves, estas luzes inteligentes permitem-lhe iluminar a sua casa com o nível adequado de luz suave quando dela precisa.

Aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente com a Hue Bridge



A Hue Bridge desbloqueia as funcionalidades que tornam a iluminação inteligente verdadeiramente inteligente - controlo fora de casa, controlo por voz, iluminação automatizada e muito mais. Adicione uma Hue Bridge à sua configuração para criar experiências imersivas, aproveitar a tecnologia segura e fiável e muito mais. A Hue Bridge é a chave para uma iluminação inteligente como nunca viu antes.

Especificações

Dimensões da lâmpada

- Dimensões (PxAxD): 39,2x117

Ambiental

- Humidade de funcionamento: 5%<H<<95% (sem condensação)
- Temperatura de funcionamento: -20 °C a 45 °C

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Regulável com aplicação Hue e interruptor: Sim

Garantia

- 2 anos: Sim

Características da luz

- Color rendering index (CRI): 80

Informações da embalagem

- EAN: 8719514302235

Consumo de energia

- Etiqueta de eficiência energética (EEL): G

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Peso: 38 g
- Tecnologia da lâmpada: LED
- Encaixe/casquilho: E14
- Emissão de lúmenes a 2100 K: 300 lm
- Emissão de lúmenes a 2700 K: 300 lm
- Número de registo EPREL: 403544

A lâmpada

- Temperatura da cor: 2100K
- Diâmetro: 39,2 mm
- Formato: Candle
- Altura: 117 mm
- Tensão de entrada: 220V-240V
- Vida útil: 15.000 h
- Fluxo luminoso: Luz branca suave
- Emissão de lúmenes: 300 lm
- Consumo máximo em funcionamento: 4,5 W
- Consumo máximo em espera: 0.5 W
- Número de ciclos de acendimento: 50.000
- Fator de potência: 0.6
- Vida útil nominal: 15.000 h
- Atualizável por software: quando ligado a uma Hue Bridge ou Aplicação Bluetooth
- Arranque: Acendimento instantâneo com fluxo luminoso a 100%
- Potência: 4,5 W
- Protocolo de comunicação: Bluetooth e Zigbee
- Atualizável por software: Quando ligado a uma Bridge Hue ou Aplicação Bluetooth

Conteúdo da embalagem

- Lâmpadas hue: 1

Compatível com

- Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
- Suporta HomeKit: Yes
- aplicação Philips Hue: IOS 15 e superior, Android 10.0 e superior
- Assistentes de voz: Amazon Alexa, Google Assistente, Apple HomeKit (através de Ponte Hue), Microsoft Cortana (através de Ponte Hue)
- Defined support period: 5 years, except 3 years for Hue Bridge (see "End of Support Policy")

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514302235
- Peso líquido: 0,03 kg
- Peso bruto: 0,07 kg
- Altura: 17,4 cm
- Comprimento: 5,5 cm
- Largura: 7,2 cm
- Número de material (12NC): 929002479501



Data de publicação:
2024-04-22
Versão: 0.367

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com