

PHILIPS

Vela 60 W B38 E14
x2

LED

4000 K

806 lm

15.000 h



8719514310216



Lâmpada LED para a casa

Uma lâmpada LED de última geração que oferece uma solução de iluminação geral para as atividades diárias em interiores. Irá economizar em custos energéticos de imediato, além de reduzir a frequência de substituição das lâmpadas, sem comprometer a qualidade da sua iluminação.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Chama não direcional
- Casquilho: E14
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Intensidade regulável: Não
- Material da lâmpada: Plástico

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 4000 K
- Fluxo luminoso nominal: 806 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0,5
- Código da cor: 840 | CCT of 4000K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 115 lm/W

Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort

Informações da embalagem

- EAN: 8719514310216
- EOC: 871951431021600
- Título do produto: LED 60W B38 E14 CW FR ND 2SRT6

Consumo de energia

- Fator de potência: 0,51
- Tensão: 220-240 V
- Potência equivalente: 60 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): E
- Consumo de Energia: 7 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 7

Dimensões e peso do produto

- Altura total: 114 mm
- Comprimento global: 114 mm
- Largura total: 38 mm

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60
- Número de registo EPREL: 453235

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514310216
- Peso líquido: 0,08 kg
- Peso bruto: 0,12 kg
- Altura: 14,6 cm
- Comprimento: 4,6 cm
- Largura: 8,5 cm



Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.316

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com