

PHILIPS


Iluminação
descendente

Luzes encastradas

IMPALA SL264

White

Regulação



8719514328631



Quanto mais diminuir a intensidade da luz, mais quente se torna.

Crie o ambiente perfeito com focos encastrados reguláveis Philips LED WarmGlow. Quanto mais diminuir a intensidade da luz, mais quente se torna.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

- Cor: White
- Material: Metal, Plástico

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

Características da luz

- Ângulo de feixe: 36 °
- Consistência da cor: 5 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2200-2700 K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 71 lm/W

Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Luzes encastradas
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: Regulável

Outras características

- Corrente da lâmpada: 33 mA

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,195 kg
- Distância de encastramento: 4 mm
- Altura total: 48 mm
- Comprimento global: 48 mm
- Largura total: 92 mm
- Recessed Ceiling cutout: 6,8-7,8 cm x 6,8-7,8 cm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Diâmetro: 92 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 500
- Cor da luz: 2200-2700
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Sim
- Potência da lâmpada incluída: 6
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514328631
- Peso líquido: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,06 kg
- Altura: 10,5 cm
- Comprimento: 10,5 cm
- Largura: 17,6 cm



Data de publicação:
2025-09-06
Versão: 0.307

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com