

# PHILIPS

Plafon Magneos  
12 W 210 mm

Plafons

4000 K

Branco



8719514328846



## Luz LED confortável para os olhos

A Slim Downlight LED da Philips oferece um efeito de luz natural para utilização em aplicações de iluminação geral. É uma obra-prima fina para tetos baixos, criando um ambiente elegante em qualquer lugar da casa. Luz confortável para os seus olhos.

### Fácil de experimentar

- Ideal para salas com tetos baixos, este equipamento é subtil e discreto.
- Instalação fácil

### Alta qualidade

- EyeComfort - luz confortável para os seus olhos

### Material e acabamento

- Material metálico de elevada qualidade

### Duração

- Longa vida útil até 25.000 horas

# Destques

## Adequada para tetos baixos Design estreito

### Instalação fácil

Uma instalação sem problemas. Basta fixar ou pendurar com segurança na parede ou no teto e ligar para a luminária fica pronta a ligar.

### Eyecomfort

A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento, restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisito EyeComfort. Além de oferecerem uma luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década. Mude para uma luz confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

## Material metálico de elevada qualidade

Material metálico duradouro e apelativo para um acabamento resistente.

## Longa vida útil até 25.000 horas

A tecnologia LED Philips prolonga o ciclo de vida do produto até 25.000 horas

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

## Design e acabamento

- Cor: White
- Material: Metal, Plástico

## Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 12.500

## Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

### Características da luz

- Ângulo de feixe: 110 °
- Consistência da cor: 6 SDCM
- Color rendering index (CRI): 80

### Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório em casa, Garagem
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Plafons
- EyeComfort: Sim

### Outras características

- Corrente da lâmpada: 110 mA
- Eficiência: 112 lm/W

### Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,36 kg
- Altura: 2,8 cm
- Comprimento: 21 cm
- Largura: 21 cm

### Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

### Especificações técnicas

- Vida útil até: 25.000 h
- Diâmetro: 210 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1350
- Cor da luz: 4000
- Alimentação elétrica: CA 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- LED: Sim
- Potência da lâmpada incluída: 12
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II

### Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514328846
- Peso líquido: 0,36 kg
- Peso bruto: 0,43 kg
- Altura: 22 cm
- Comprimento: 3,3 cm
- Largura: 21,5 cm
- Número de material (12NC): 929002661831



Data de publicação:  
2024-06-15  
Versão: 0.379

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)