



SUPERSLIM WiZ CEILING 14W W RD 27-65K TW

Adicione luz branca quente ou fria regulável às suas divisões com o plafon inteligente WiZ Super Slim. Utilize-o com a aplicação WiZ ou com a sua voz para reduzir ou aumentar o brilho ou utilize os modos de luz predefinidos nas configurações do Wi-Fi.


DESTAQUES DO PRODUTO

- Branco regulável
- Dimensões: Ø242
- IP20/Plástico/Branco




Funcionalidades de iluminação inteligente fáceis de configurar

Desfrute dos benefícios das funcionalidades inteligentes instantaneamente, bastando conectar a luz WiZ à sua rede Wi-Fi. Controle as luzes facilmente quando estiver fora de casa programando as luzes para acender e apagar automaticamente. Não é necessário instalar hardware adicional, tal como um hub ou gateway!



Monitorize o seu consumo de energia

Obtenha uma visão geral do consumo de energia das suas luzes com a aplicação WiZ. Aceda facilmente a um relatório semanal ou diário para o ajudar a controlar o consumo de energia em casa.



Crie o seu efeito de luz perfeito

Combine modos de luzes de cores e brancas para criar o ambiente de iluminação perfeito para o seu momento diário especial. Guarde e aceda à configuração sempre que desejar através da aplicação, do comando ou da sua voz.



Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria

Selecione entre uma gama de luz branca quente suave e fria energizante ou simplesmente entre modos predefinidos, como "Foco" e "Relaxamento", para criar o ambiente ideal para as suas atividades.



Regule as suas luzes inteligentes mesmo sem um regulador

Basta ajustar as luzes para o nível de brilho pretendido utilizando o seu smartphone, o acessório de controlo WiZ ou apenas a sua voz. Não é necessário instalar um regulador caro!



Controle a iluminação inteligente da forma que mais gosta

O WiZ permite controlar a iluminação inteligente de várias formas. Ajuste as luzes com o seu smartphone, através de voz, do telecomando WiZ ou utilizando o interruptor de parede existente para alternar entre dois modos favoritos. Funciona com Google Home, Alexa e Atalhos da Siri.



ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA

Utilização prevista: Interior
Forma da lâmpada: Redondo

DESIGN E ACABAMENTO

Cor: White
Material: Metal Plástico

DURAÇÃO

Vida útil média (2,7 horas/dia): 20 ano
Fator de manutenção de lúmenes:
70%
Número de ciclos de funcionamento:
20.000

FUNCIONALIDADE EXTRA/ACESSÓRIO INCL.

Cabeça do foco ajustável: Não
Intensidade de luz regulável com
telecomando: Sim
LEDs integrados: Sim
Controlo remoto incluído: Não

CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Consistência da cor: 6 SDCM
Color rendering index (CRI): 80
Tempo de aquecimento até 60% de
luz: <2

DIVERSOS

Concebida especialmente para:
Funcional

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Corrente da lâmpada: 120 mA
Eficiência: 92 lm/W

CONSUMO DE ENERGIA

Fator de potência: 0.5
Tensão: 220-240 V

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Peso líquido: 0,43 kg
Altura: 2,3 cm
Comprimento: 24,2 cm
Largura: 24,2 cm

ASSISTÊNCIA

Garantia: 2 ano(s)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Vida útil até: 20.000 h
Diâmetro: 242 mm
Fluxo luminoso total do candeeiro:
1300
Cor da luz: 2700-6500
Candeeiro de intensidade de luz
regulável: Regulação sem fios - Não
utilizar com regulador
LED: Sim
LED incorporado: Sim
Potência da lâmpada incluída: 14
Código IP: IP20
Classe de proteção: Classe II

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM

EAN/UPC - produto: 8719514337978
Peso líquido: 0,43 kg
Peso bruto: 0,5 kg
Altura: 25 cm
Comprimento: 2,8 cm
Largura: 24,5 cm
Número de material (12NC):
929002684901



© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.