

# PHILIPS

Lâmpada de vidro fosco  
de 7 W (Eq. 60 W) A60 E27

LED inteligente

Branco regulável

Vidro

ácil sistema "plug-and-play"

Controlo por voz ou aplicação  
WiZ



8719514371965



## Escolha uma luz branca quente ou fria

Com esta lâmpada inteligente Philips Smart LED A60 fosca, pode obter o aspeto tradicional de uma lâmpada incandescente de vidro com luz branca inteligente, quente ou fria. Esta lâmpada está conectada ao WiZ. Utilize a sua rede Wi-Fi existente para a controlar com a aplicação WiZ ou a sua voz.

### Instalação fácil

- Ligação fácil Plug & Play. Funciona com o Wi-Fi existente.

### Controlo inteligente

- Controle em qualquer lugar com o seu smartphone.
- Controlo de voz com o Assistente Google, a Alexa ou os Atalhos da Siri.

### Funcionalidades inteligentes

- Automatize as suas luzes segundo um plano horário
- Funcionalidades de bem-estar predefinidas

### Modos de luz

- Modos predefinidos e regulável desde o branco quente ao branco frio
- Personalize cenas com modos de luz dinâmica predefinidos.

### Formato

- Acabamento elegante em vidro fosco

# Destaques

## Ácil sistema "plug-and-play"

O WiZ funciona com o seu router Wi-Fi existente, não necessita de uma gateway adicional. Ligue a sua nova luz, descarregue a aplicação WiZ e já está!

## Controlo em qualquer lugar

Controle as suas luzes WiZ a partir de qualquer local através do smartphone. Se tiver deixado as luzes acesas antes de sair de casa, não se preocupe. A aplicação WiZ está disponível para iOS e Android.

## Controlo de voz

Adquira controlo mãos-livres das suas luzes utilizando a sua voz e o Assistente Google, a Amazon Alexa ou os Atalhos da Siri. Utilize comandos de voz simples para acender ou apagar as luzes, aumentar ou diminuir a intensidade, mudar de cor e configurar efeitos de luz personalizados.

## Automatize as suas luzes segundo um plano horário

Automatize as luzes de acordo com as suas rotinas diárias ou semanais. Planeie a ativação automática das suas luzes antes de chegar a casa e mantenha-as desligadas quando não são necessárias.

## Funcionalidades de bem-estar predefinidas

Utilize as funcionalidades de bem-estar predefinidas na aplicação WiZ para desfrutar dos padrões de iluminação que melhor se adequam ao seu ritmo circadiano ao longo do dia. A aplicação WiZ proporciona-lhe boa luminosidade diurna quando precisa de energia e de se concentrar, mudando suavemente para uma luz branca quente, para o ajudar a relaxar e dormir melhor.

## Modos predefinidos e regulável desde o branco quente ao branco frio

Selecione entre uma gama de luz branca quente suave e fria energizante ou simplesmente entre modos predefinidos, como "Foco" e "Relaxamento", para criar o ambiente ideal para as suas atividades.

## Cenários personalizados

Combine modos de luzes de cores e brancas para criar o ambiente de iluminação perfeito para o seu momento diário especial. Guarde e aceda à configuração sempre que desejar através da aplicação, WiZmote ou da sua voz.

## Acabamento em vidro fosco

Esta lâmpada tem uma forma clássica com um acabamento elegante em vidro fosco. Perfeita para equipamentos de luz com uma luz exposta, o seu design oferece um belo efeito de halo brilhante.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: A60
- Casquilho: E27
- Tecnologia: Wi-Fi inteligente
- Tipo de vidro: Fosca
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Intensidade regulável: Sim

## Dimensões da lâmpada

- Altura: 10,6 cm
- Peso: 0,042 kg
- Largura: 6 cm

## Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000

**Características da luz**

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC):  $\geq 90$
- Temperatura da cor: 2700-6500 K
- Categoria da cor da luz: Branco regulável
- Fluxo luminoso nominal: 806 lm
- Tempo de acendimento:  $< 0.5$  s
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea

**Diversos**

- EyeComfort: Sim

**Outras características**

- Corrente da lâmpada: 43 mA
- Eficiência: 115 lm/W

**Informações da embalagem**

- EAN: 8719514371965
- EOC: 871951437196500
- Título do produto: PHI WFB 60W A60 E27 927-65 FR TW 1PF/6

**Consumo de energia**

- Fator de potência: 0.5
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 7 W
- Potência equivalente: 60 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): E
- Consumo de energia kWh/1000 h: 7

**Dimensões e peso do produto**

- Comprimento: 10,6 cm

**Valores medidos**

- Vida útil especificada: 15.000
- Fluxo luminoso medido: 806 lm
- Potência medida: 7 W

**Assistência**

- Garantia: 2 ano(s)

**Especificações técnicas**

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 1901117

**A lâmpada**

- Protocolo de comunicação: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)

**Compatível com**

- Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Período de suporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
- Número máximo de acessórios: 9999

**Dimensões e peso da embalagem**

- EAN/UPC - produto: 8719514371965
- Peso líquido: 0,04 kg
- Peso bruto: 0,09 kg
- Altura: 16 cm
- Comprimento: 7 cm
- Largura: 7 cm



Data de publicação:  
2025-05-24  
Versão: 0.165

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)