

PHILIPS

Luz de secretária
VDT Mate

Candeeiro de secretária

2700-6500 K

White

Intensidade regulável



8719514430792



Luz LED confortável para os olhos

Com o seu design robusto e desempenho ideal, a luz de secretária Philips LED é a luminária perfeita que traz qualidade e brilho a qualquer ambiente doméstico. Luz confortável que é suave para os seus olhos.

Efeito de luz

- Mudança de cores SceneSwitch

Alta qualidade

- EyeComfort - luz confortável para os seus olhos

controlo

- Atenuação gradual

Destques

Mudança de cores SceneSwitch

A Mudança de cores SceneSwitch permite definir o ambiente geral de uma zona de estar em casa.

Mantenha-se focado com a luz branca fria, seja mais produtivo com a luz branca fria ou descontraia e relaxe com a luz branca quente. Essencialmente, os consumidores podem controlar as luzes nas suas casas consoante as suas atividades diárias.

Eyecomfort

A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento, restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisitos EyeComfort. Além de oferecerem uma

luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década. Mude para uma luz confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

Atenuação gradual

Selecione diferentes níveis de regulação para criar o ambiente certo para cada momento.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

- Cor: Branco
- Material: Metal, Plástico

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 15.000
- Vida útil nominal: 15.000 h

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 90

Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Escritório em casa
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Candeeiro de secretária
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: Regulável

Outras características

- Corrente da lâmpada: 180 mA
- Eficiência: 42 lm/W

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 3,2 kg
- Altura: 41,6 cm
- Comprimento: 45 cm
- Largura: 43,7 cm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: 600
- Cor da luz: 2700-6500
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Regulação gradual - Não utilizar com regulador
- Potência da lâmpada incluída: 14
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II

8719514430792

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514430792
- Peso líquido: 3,2 kg
- Peso bruto: 5,02 kg
- Altura: 53 cm
- Comprimento: 25 cm
- Largura: 29,5 cm



Data de publicação:
2025-05-01
Versão: 0.330

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com