

PHILIPS

Plafon Ozziet 22 W

Plafons


4000 K

Preto

Intensidade regulável



8719514432048



Um equipamento. Duas zonas de luz. Três definições.

Este elegante e estreito plafon preto foi concebido para complementar qualquer teto. As linhas limpas redondas da luz principal são acentuadas com uma engenhosa luz linear na orla. Combine as duas luzes e crie 3 definições de luz únicas. O downlight principal tem uma saída fria de 4000 K e a luz de acentuação linear na orla oferece um fluxo quente de 2700 K. A lâmpada está disponível em 3 tamanhos, pelo que se encaixa perfeitamente em qualquer divisão da sua casa. A prática função de memória ajuda-o a recuperar a sua última definição. O plafon Ozziet fica tão bem apagado como aceso.

Desenhado para a sua sala de estar e quarto

- Perfeita para relaxar e socializar

Combina com o seu interior

- Design super elegante

Fácil de experimentar

- Memorize o seu modo favorito para facilitar a seleção
- Instalação fácil

Efeito de luz

- Luz de zona dupla

Destques

Perfeita para relaxar e socializar

A sala de estar é o coração de qualquer casa – um local onde as famílias se reúnem para descontraírem e onde os amigos convivem. A iluminação para a sua sala de estar e o seu quarto tem de ser flexível e fácil de utilizar para se adaptar às diferentes ocasiões ao longo do dia. A colocação cuidada de diferentes fontes de iluminação e a combinação de diferentes camadas de luz ajuda a criar uma sensação de espaço e a proporcionar à divisão um toque quente e acolhedor.

Design super elegante

O design estreito é ideal para as divisões de teto baixo ao ficar totalmente encostada à superfície.

Memorize o seu modo favorito para facilitar a seleção

Se prefere um brilho quente para noites aconchegantes ou uma luz branca brilhante para concentrar-se, o sistema memoriza os seus modos favoritos para facilitar a seleção.

Instalação fácil

Uma instalação sem problemas. Basta fixar ou pendurar com segurança na parede ou no teto e ligar para a luminária ficar pronta a ligar.

Luz de zona dupla

Mudar o ambiente da sua divisão nunca foi tão fácil. O plafon LED de zona dupla SceneSwitch da Philips permite que defina o ambiente com três definições exclusivas. A associação de uma luz principal e uma luz lateral linear oferece opções perfeitas para os seus momentos de reunião, concentração e aconchego. Não é necessário um dimmer nem instalação: tudo o que precisa é do seu interruptor existente.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Plástico

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 20.000

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: <2

Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório em casa, Garagem
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Plafons
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: Regulável

Outras características

- Corrente da lâmpada: 185 mA
- Eficiência: 113 lm/W

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 1 kg
- Altura: 4,5 cm
- Comprimento: 40 cm
- Largura: 40 cm

Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- Vida útil até: 20.000 h
- Diâmetro: 400 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 2500
- Cor da luz: 4000
- Alimentação elétrica: CA 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Regulação gradual - Não utilizar com regulador
- LED: Sim
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514432048
- Peso líquido: 1 kg
- Peso bruto: 1,44 kg
- Altura: 42,5 cm
- Comprimento: 5,4 cm
- Largura: 42,5 cm



Data de publicação:
2024-11-22
Versão: 0.339

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify, Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com