PHILIPS

Plafon Ozziet 36 W

Plafons

2700 K

Preto

Intensidade regulável

8719514432086



Um equipamento. Duas zonas de luz. Três definições.

Este elegante e estreito plafon preto foi concebido para complementar o seu estilo. As depuradas e limpas linhas redondas da luz principal são acentuadas por uma subtil luz linear na orla. Ambas as luzes funcionam para criar 3 definições de luz únicas de branco frio 2700 K para um efeito de luz ainda mais bonito. A lâmpada está disponível em 3 tamanhos, pelo que se encaixa perfeitamente em qualquer divisão da sua casa. É complementada com uma prática função de memória que consegue recuperar a sua última definição. O plafon Ozziet fica tão bem apagado como aceso.

Desenhado para a sua sala de estar e quarto
- Perfeita para relaxar e socializar

Combina com o seu interior
- Design super elegante

Fácil de experimentar
- Memorize o seu modo favorito para facilitar a seleção
- Instalação fácil

Efeito de luz
- Luz de zona dupla

Destaques

Perfeita para relaxar e socializar
A sala de estar é o coração de qualquer casa – um local onde as famílias se reúnem para descontrair e onde os amigos convivem. A iluminação para a sua sala de estar e o seu quarto tem de ser flexível e fácil de utilizar para se adaptar às diferentes ocasiões ao longo do dia. A colocação cuidada de diferentes fontes de iluminação e a combinação de diferentes camadas de luz ajuda a criar uma sensação de espaço e a proporcionar à divisão um toque quente e acolhedor.

Design super elegante
O design estreito é ideal para as divisões de teto baixo ao ficar totalmente encostada à superfície.

Memorize o seu modo favorito para facilitar a seleção
Se prefere um brilho quente para noites aconchegantes ou uma luz branca brilhante para concentrar-se, o sistema memoriza os seus modos favoritos para facilitar a seleção.

Instalação fácil
Uma instalação sem problemas. Basta fixar ou pendurar com segurança na parede ou no teto e ligar para a luminária fica pronta a ligar.

Luz de zona dupla
Mudar o ambiente da sua divisão nunca foi tão fácil. O plafon LED de zona dupla SceneSwitch da Philips permite que defina o ambiente com três definições exclusivas. A associação de uma luz principal e uma luz lateral linear oferece opções perfeitas para os seus momentos de reunião, concentração e aconchego. Não é necessário um dimmer nem instalação: tudo o que precisa é do seu interruptor existente.

Especificações

Características da lâmpada
- Utilização prevista: Interior
- Intensidade regulável: Sim

Design e acabamento
- Cor: Preto
- Material: Plástico

Duração
- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- Vida útil nominal: 20.000

Ambiental
- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

Características da luz
- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 2
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 108 lm/W

Diversos
- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório, Garagem
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Plafons
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: Regulável

Outras características
- Corrente da lâmpada: 180 mA

Dimensões e peso do produto
- Peso líquido: 1,55 kg
- Altura total: 55 mm
- Comprimento global: 500 mm
- Largura total: 500 mm

Assistência
- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas
- Diâmetro: 500 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 3900
- Cor da luz: 2700
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo

Dimensões e peso da embalagem
- EAN/UPC - produto: 8719514432086
- Peso líquido: 1,55 kg
- Peso bruto: 2,15 kg
- Altura: 52,8 cm
- Comprimento: 5,9 cm
- Largura: 52,5 cm

Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.275

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com