

PHILIPS

Foco de parede/
teto Limbali

Focos de parede/teto

Sem lâmpada

Preto

ClickFix



8719514465213



Ênfase no estilo

Inclua este prático foco Philips na sua casa. Escolha a nossa lâmpada LED GU10 Philips para usar em conjunto com o estilo de foco e garanta uma luz de alta qualidade e duradoura.

Características especiais

- Cabeça do foco ajustável

Design de qualidade superior para um efeito de luz ideal

- Material de alta qualidade e de longa duração

Destaques

Cabeça do foco ajustável



Direcione a luz para onde esta é mais necessária; basta ajustar, rodar ou inclinar a cabeça do foco da lâmpada.

Material de elevada qualidade

Este foco é fabricado em materiais de alta qualidade e de longa duração com acabamento superior. Desta forma, é garantido um produto sólido e de longa duração que irá melhorar e iluminar a sua casa por muitos anos.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Metal

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Montagem click!FIX: Sim

Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Cozinha, Escritório, Entrada
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Focos de parede/teto
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: ClickFix

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,15 kg
- Altura total: 130 mm
- Comprimento global: 80 mm
- Largura total: 80 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: -
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Encaixe/casquilho: GU10
- Potência da lâmpada incluída: 50W
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 50
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra
- Número de fontes de luz: 1

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8719514465213
- Peso líquido: 0,15 kg
- Peso bruto: 0,2 kg
- Altura: 9 cm
- Comprimento: 9 cm
- Largura: 10,5 cm



Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.303

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com