

PHILIPS

Sensor de luz

Luminárias de exterior

GardenLink

Preto

Sensor; tensão baixa; à prova de água



8719514477070



Uma luz de jardim que apenas é necessário ligar, conectar e desfrutar

A família Philips GardenLink de baixa tensão oferece uma gama de luminárias para exterior que pode instalar de forma fácil e segura. Pode conectar várias luzes a uma única fonte de alimentação, ligá-la a uma tomada standard e, em seguida acrescentar luzes ou reposicioná-las conforme pretender. A cablagem é simples e a baixa tensão significa que não existe perigo para si, para os seus filhos ou para os seus animais de estimação.

Fácil de utilizar

- Compatível com todas as luminárias e acessórios GardenLink
- Fácil de instalar com conectores Twist & Lock

Utilização segura

- Segurança adicional com baixa tensão de 12 V

Alta qualidade

- Material de elevada qualidade

8719514477070

Concebido para o exterior

- IP44 - Resistente às condições climatéricas

Características especiais

- Sensor de anoitecer ao amanhecer com temporizador

Destques

Compatível com todas as luminárias e acessórios GardenLink

Todas as luminárias GardenLink têm o mesmo conector Twist & Lock para fácil instalação e conexão. Pode reposicionar as luminárias e acessórios à medida que as suas necessidades de iluminação exterior mudam, adicionando luz a todos os cantos do seu jardim.

Fácil de instalar com conectores Twist & Lock

Instalação e conexão muito fáceis com os conectores Twist & Lock do produto. Basta ligar as luzes e desfrutar!

Segurança adicional com baixa tensão de 12 V

As luzes de baixa tensão (12 V) são seguras para instalação sem risco de choque elétrico - não é necessário um eletricista profissional.

Material de elevada qualidade

Este sensor do amanhecer ao anoitecer GardenLink da Philips é fabricado com materiais de alta qualidade com um acabamento superior. Desta forma, é garantido um produto sólido e de longa duração, resistente a corrosão e a manchas em todas as condições climatéricas

IP44 - Resistente às condições climatéricas



Este candeeiro para exterior da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre e foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A sua classificação IP44 significa que foi certificado para proteção de entrada de pó e salpicos de água, o que significa que é perfeito para utilização geral em exterior.

Sensor de anoitecer ao amanhecer com temporizador



Adicione um sensor de anoitecer ao amanhecer que inclui um temporizador para controlo automático e poupança de energia. Configure as suas luzes Gardenlink para que liguem automaticamente à noite e, em seguida, configure-as para que desliguem automaticamente após 3 ou 8 horas.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Plástico

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- 5 anos de garantia no módulo LED: Sim
- Cabeça do foco ajustável: Não
- Anti-ferrugem anti-poeira: Sim
- Sensor de dia/noite: Sim
- Totalmente resistente a intempéries: Sim

Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim e terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Acessórios
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: Sensor, Baixa tensão, À prova de água

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,12 kg
- Altura: 2,3 cm
- Comprimento: 7,8 cm
- Largura: 10 cm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Alimentação elétrica: 12 V
- Classe energética da fonte de luz incluída: não aplicável
- Código IP: IP44
- Classe de proteção: Classe III

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514477070
- Peso líquido: 0,12 kg
- Peso bruto: 0,14 kg
- Altura: 17,5 cm
- Comprimento: 3 cm
- Largura: 8,5 cm



Data de publicação:
2025-04-19
Versão: 0.326

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify, Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.