

PHILIPS

Câmara com fios Secure
com suporte para mesa

Hue

Encriptação ponto a ponto

Vídeo HD 1080P

Ligação à tomada

Suporte incluído



8719514496156



Iluminação inteligente simples

Deixe que a Philips Hue vigie a sua casa por si! Obtenha transmissão de vídeo em tempo real nítida e em 1080p, acenda as luzes ou receba um alerta no seu dispositivo móvel quando é detetado movimento, podendo mesmo acionar um alarme sonoro com um toque na Hue app. Esta câmara de segurança doméstica com fios é fornecida com um suporte de mesa para que a possa colocar em qualquer local da sua casa.

Iluminação inteligente fácil

- Obtenha tudo com a Philips Hue Bridge
- Monitorize a sua casa
- Simule que está em casa

Destaques

Obtenha tudo com a Philips Hue Bridge



Uma Bridge fornece o conjunto completo de funcionalidades de segurança de casa inteligente: alarmes de luz e sonoros, a automatização de presença Mimic e a possibilidade de alargar a sua configuração de segurança doméstica, ou de iluminação inteligente.

Monitorize a sua casa



Receba notificações diretamente no seu dispositivo móvel sempre que a câmara Secure detetar movimento. Crie zonas de atividade e de embalagens para receber alertas dependendo do que aciona a deteção de movimento, tal como uma pessoa, um animal, um veículo ou uma embalagem.

Simule que está em casa



Utilize a câmara Secure com a automatização de presença Mimic e com a função de áudio bidirecional para acrescentar uma camada de segurança à sua casa e ficar tranquilo.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: White

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Alimentação elétrica: 100 – 240 V
- Código IP: IP65 | Resistente ao pó e à prova de jato
- Classe de proteção: Classe III – Voltagem ultrabaixa de segurança
- Câmara com sensor de imagem: CMOS – F35
- Campo de visão da lente da câmara (graus): 141,2
- Adaptador de câmara: 12VDC/24DC

A câmara

- Resolução de vídeo máxima: 1080P
- Funcionalidades de vídeo: End to end encryption
- Deteção de movimento: Sim
- Visão noturna: Sim, com LED infravermelho
- Colocação da câmara: Armário, Mesa, Posicionamento livre
- Resistência às intempéries: Sim
- Microfone: Sim
- Áudio: Sim
- Áudio (DB): 78
- Temperatura de funcionamento: -20 °C a 45 °C
- Protocolo de conectividade: Wi-Fi (2,4 GHz – 5 GHz), Zigbee
- Altura: 7,4 cm
- Profundidade: 9,2 cm
- Alarme sonoro: Sim
- Conversação bidirecional: Sim
- Ângulo de rotação: Yes

Compatível com

- Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
- aplicação Philips Hue: Android 10.0 e superior, iOS 16 ou posterior
- Assistentes de voz: Amazon Alexa, Google Assistente, Samsung SmartThings
- Wi-Fi: Works without Wi-Fi
- Compatível com Hue Secure: Sim
- Período de suporte definido: Minimum of 48 months after introduction date

- Protocolo de comunicação: Bluetooth, Zigbee

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514496156
- Peso líquido: 0,82 kg
- Peso bruto: 1,15 kg
- Altura: 140 mm
- Comprimento: 219 mm
- Largura: 176 mm



Data de publicação:
2025-09-13
Versão: 0.639

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com