



Wi-Fi BLE 60W A60 E27 927-65 TW 2PF/6



Traga uma iluminação centrada no ser humano para a sua vida com esta lâmpada branca regulável inteligente WiZ LED A60. Aplique diferentes gradações entre branco quente e frio para o ajudar a concentrar-se ou a relaxar. Pode programar a ativação e desativação das luzes segundo as suas rotinas diárias ou semanais, controlar através do smartphone ou da voz e aceder remotamente às suas luzes mesmo quando está fora de casa. As luzes WiZ são ligadas à sua rede Wi-Fi existente, não é necessário hardware adicional.

DESTAQUES DO PRODUTO

- Lâmpada inteligente de branco regulável
- Até 640 lúmenes
- fácil sistema "plug-and-play"
- Controlo por aplicação ou voz



Funcionalidades de iluminação inteligente fáceis de configurar

Desfrute dos benefícios das funcionalidades inteligentes instantaneamente, bastando conectar a luz WiZ à sua rede Wi-Fi. Controle as luzes facilmente quando estiver fora de casa programando as luzes para acender e apagar automaticamente. Não é necessário instalar hardware adicional, tal como um hub ou gateway!



Ative as luzes através movimento sem ter sensores

A tecnologia WiZ SpaceSense transforma as suas luzes em sensores de movimento. Com um mínimo de duas luzes WiZ numa divisão, pode ativar a funcionalidade SpaceSense na aplicação WiZ e fazer com que as luzes acendam e apaguem automaticamente com deteção de movimento.




Configure luzes através da sua própria programação

Automatize as suas luzes inteligentes para que sigam as suas rotinas diárias ou semanais. Programe as suas luzes para que liguem pela manhã ou antes de chegar a casa e para que desliguem para poupar energia quando não forem necessárias.



Ative dispositivos através de movimento sem utilizar um sensor

A tecnologia SpaceSense WiZ transforma os seus dispositivos em sensores de movimento. Ative a funcionalidade SpaceSense na aplicação WiZ e faça com que as luzes e os dispositivos liguem e desliguem automaticamente, com deteção de movimento. São necessários no mínimo dois dispositivos WiZ numa divisão



Monitorize o seu consumo de energia

Obtenha uma visão geral do consumo de energia das suas luzes com a aplicação WiZ. Aceda facilmente a um relatório semanal ou diário para o ajudar a controlar o consumo de energia em casa.



Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria

Selecione entre uma gama de luz branca quente suave e fria energizante ou simplesmente entre modos predefinidos, como "Foco" e "Relaxamento", para criar o ambiente ideal para as suas atividades.



para que a funcionalidade SpaceSense
funcione.



ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA

Utilização prevista: Interior
Forma da lâmpada: A60
Casquilho: E27
Tecnologia: Wi-Fi inteligente
Tipo de vidro: Fosca
Intensidade regulável: Regulação sem fios

DIMENSÕES DA LÂMPADA

Altura: 12,2 cm
Peso: 0,13 kg
Largura: 6 cm

DURAÇÃO

Vida útil média (2,7 horas/dia): 25 ano
Fator de manutenção de lúmenes: 70%
Número de ciclos de funcionamento: 50.000
Vida útil nominal: 25.000 h

CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Consistência da cor: 6 SDCM
Color rendering index (CRI): 90
Temperatura da cor: 2700-6500 K
Categoria da cor da luz: Branco regulável
Fluxo luminoso nominal: 806 lm
Tempo de acendimento: <0.5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Corrente da lâmpada: 70 mA
Eficiência: 100 lm/W

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

EAN: 8719514551015
EOC: 871951455101501
Título do produto: Wi-Fi BLE 60W A60 E27 927-65 TW 2PF/6

CONSUMO DE ENERGIA

Fator de potência: 0.51
Tensão: 220-240 V
Potência: 8 W
Potência equivalente: 60 W
Etiqueta de eficiência energética (EEL): F

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Comprimento: 12,2 cm

VALORES MEDIDOS

Vida útil especificada: 25.000 h
Fluxo luminoso medido: 806 lm
Potência medida: 8 W

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência: 50-60 Hz
Número de registo EPREL: 584519
Referência de medição de fluxo: Sphere

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM

EAN/UPC - produto: 8719514551015
Peso líquido: 0,13 kg
Peso bruto: 0,13 kg
Altura: 16 cm
Comprimento: 7 cm
Largura: 14 cm
Número de material (12NC): 929002383542



© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.