



# Lâmpada de filamento transparente de 60 W A60 E27 x2



Obtenha uma luz inteligente em estilo vintage com a lâmpada de filamento WiZ com um casquilho E27, que oferece luz branca quente ou fria. Utilize-a com a aplicação WiZ ou com a sua voz para reduzir ou aumentar o brilho ou utilize os modos de luz predefinidos nas configurações do Wi-Fi.

## DESTAQUES DO PRODUTO

- Lâmpada inteligente de branco regulável
- Até 806 lúmenes
- fácil sistema "plug-and-play"
- Controlo por aplicação ou voz



### Funcionalidades de iluminação inteligente fáceis de configurar

Desfrute dos benefícios das funcionalidades inteligentes instantaneamente, bastando conectar a luz WiZ à sua rede Wi-Fi. Controle as luzes facilmente quando estiver fora de casa programando as luzes para acender e apagar automaticamente. Não é necessário instalar hardware adicional, tal como um hub ou gateway!



### Configure luzes através da sua própria programação

Automatize as suas luzes inteligentes para que sigam as suas rotinas diárias ou semanais. Programe as suas luzes para que liguem pela manhã ou antes de chegar a casa e para que desliguem para poupar energia quando não forem necessárias.



### Crie o seu efeito de luz perfeito

Combine modos de luzes de cores e brancas para criar o ambiente de iluminação perfeito para o seu momento diário especial. Guarde e aceda à configuração sempre que desejar através da aplicação, do comando ou da sua voz.



### Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria

Selecione entre uma gama de luz branca quente suave e fria energizante ou simplesmente entre modos predefinidos, como "Foco" e "Relaxamento", para criar o ambiente ideal para as suas atividades.



### Regule as suas luzes inteligentes mesmo sem um regulador

Basta ajustar as luzes para o nível de brilho pretendido utilizando o seu smartphone, o acessório de controlo WiZ ou apenas a sua voz. Não é necessário instalar um regulador caro!



### Controle a iluminação inteligente da forma que mais gosta

O WiZ permite controlar a iluminação inteligente de várias formas. Ajuste as luzes com o seu smartphone, através de voz, do telecomando WiZ ou utilizando o interruptor de parede existente para alternar entre dois modos favoritos. Funciona com Google Home, Alexa e Atalhos da Siri.

# ESPECIFICAÇÕES

## CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA

Utilização prevista: Interior  
Forma da lâmpada: A60  
Casquilho: E27  
Tecnologia: Wi-Fi inteligente  
Tipo de vidro: Transparente  
Intensidade regulável: Regulação sem fios

## DIMENSÕES DA LÂMPADA

Altura: 10,6 cm  
Peso: 0,084 kg  
Largura: 6 cm

## DURAÇÃO

Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano  
Fator de manutenção de lúmenes: 70%  
Número de ciclos de funcionamento: 20.000  
Vida útil nominal: 15.000 h

## CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Consistência da cor: 6 SDCM  
Índice de Restituição Cromática (IRC): 90  
Temperatura da cor: 2700-6500 K  
Categoria da cor da luz: Branco regulável  
Fluxo luminoso nominal: 806 lm  
Tempo de acendimento: <0.5 s  
Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea

## OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Corrente da lâmpada: 43 mA  
Eficiência: 115 lm/W

## INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

EAN: 8719514551053  
EOC: 871951455105301  
Título do produto: Wi-Fi BLE 60W A60  
E27 927-65 CL 2PF/6

## CONSUMO DE ENERGIA

Fator de potência: 0.5  
Tensão: 220-240 V  
Potência: 7 W  
Potência equivalente: 60 W  
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): E

## DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Comprimento: 10,6 cm

## VALORES MEDIDOS

Vida útil especificada: 15.000 h  
Fluxo luminoso medido: 806 lm  
Potência medida: 7 W

## ASSISTÊNCIA

Garantia: 2 ano(s)

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência: 50-60 Hz  
Número de registo EPREL: 1323063  
Referência de medição de fluxo: Sphere



© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.