


Superslim Ceiling 32W

É fácil ter uma luz que se adapta ao seu dia a dia o WiZ Super Slim. A sua grande superfície de luz circular inunda a divisão com uma luz azul fria para promover o estado de alerta e a concentração e escurece para uma cor suave e quente para ajudar a relaxar.


DESTAQUES DO PRODUTO

- Branco regulável
- Dimensões: Ø550
- IP20/Plástico/Branco




Funcionalidades de iluminação inteligente fáceis de configurar

Desfrute dos benefícios das funcionalidades inteligentes instantaneamente, bastando conectar a luz WiZ à sua rede Wi-Fi. Controle as luzes facilmente quando estiver fora de casa programando as luzes para acender e apagar automaticamente. Não é necessário instalar hardware adicional, tal como um hub ou gateway!



Monitorize o seu consumo de energia

Obtenha uma visão geral do consumo de energia das suas luzes com a aplicação WiZ. Aceda facilmente a um relatório semanal ou diário para o ajudar a controlar o consumo de energia em casa.



Crie o seu efeito de luz perfeito

Combine modos de luzes de cores e brancas para criar o ambiente de iluminação perfeito para o seu momento diário especial. Guarde e aceda à configuração sempre que desejar através da aplicação, do comando ou da sua voz.




Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria

Selecione entre uma gama de luz branca quente suave e fria energizante ou simplesmente entre modos predefinidos, como "Foco" e "Relaxamento", para criar o ambiente ideal para as suas atividades.



Regule as suas luzes inteligentes mesmo sem um regulador

Basta ajustar as luzes para o nível de brilho pretendido utilizando o seu smartphone, o acessório de controlo WiZ ou apenas a sua voz. Não é necessário instalar um regulador caro!



Controle a iluminação inteligente da forma que mais gosta

O WiZ permite controlar a iluminação inteligente de várias formas. Ajuste as luzes com o seu smartphone, através de voz, do telecomando WiZ ou utilizando o interruptor de parede existente para alternar entre dois modos favoritos. Funciona com Google Home, Alexa e Atalhos da Siri.

ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA

Utilização prevista: Interior
Forma da lâmpada: Redondo

DESIGN E ACABAMENTO

Cor: Branco
Material: Plástico

DURAÇÃO

Vida útil média (2,7 horas/dia): 20 ano
Fator de manutenção de lúmenes: 70%
Número de ciclos de funcionamento: 20.000

FUNCIONALIDADE EXTRA/ACESSÓRIO INCL.

Cabeça do foco ajustável: Não
Intensidade de luz regulável com telecomando: Sim
LEDs integrados: Sim
Controlo remoto incluído: Não

CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Consistência da cor: 6 SDCM
Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
Tempo de aquecimento até 60% de luz: <2

DIVERSOS

Concebida especialmente para: Funcional

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Corrente da lâmpada: 155 mA
Eficiência: 118 lm/W

CONSUMO DE ENERGIA

Fator de potência: 0.9
Tensão: 220-240 V

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Peso líquido: 2,3 kg
Altura: 2,8 cm
Comprimento: 55 cm
Largura: 55 cm

ASSISTÊNCIA

Garantia: 2 ano(s)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Vida útil até: 20.000 h
Diâmetro: 550 mm
Fluxo luminoso total do candeeiro: 3800
Cor da luz: 2700-6500
Candeeiro de intensidade de luz regulável: Regulação sem fios - Não utilizar com regulador
LED: Sim
LED incorporado: Sim
Potência da lâmpada incluída: 32
Código IP: IP20
Classe de proteção: Classe II



© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.