



Kit inicial de monitorização doméstica

Um sistema de monitorização doméstica pronto a usar? A WiZ tem! O kit inicial de monitorização doméstica WiZ combina a câmara para interior WiZ e três luzes WiZ preparadas para SpaceSense para melhorar a sua sensação de segurança com deteção de movimentos, simulação de presença e notificações automáticas através da aplicação WiZ. Configure facilmente tudo o que precisa para começar a monitorizar e proteger a sua casa hoje.

DESTAQUES DO PRODUTO

- Inclui funcionalidades de subscrição HEADS-UP de 1 ano
- Encriptação ponto a ponto
- Acesso a eventos e gravações durante 10 dias



Configuração rápida e fácil para monitorização doméstica

Inclui um suporte de secretária e um suporte de parede para uma utilização conveniente em qualquer localização. Incline a câmara WiZ para abranger a área pretendida. Basta ligar e conectar ao Wi-Fi. Não podia ser mais fácil! Configure as definições da câmara através da aplicação WiZ, que lhe permite monitorizar a sua casa, sempre que quiser, mesmo quando estiver ausente.




Veja o que está a acontecer em casa

Inspecione a sua casa a qualquer momento e em qualquer lugar, com a nossa funcionalidade de transmissão de vídeo em tempo real. Obtenha tranquilidade quando estiver ausente, consultando todas as notificações de incidentes, vendo o que está a acontecer em sua casa e evitando falsos alarmes.



Utilize as luzes WiZ como alarme ou para simular a sua presença

Quando estiver de férias, faça parecer que está alguém em casa, ligando e desligando automaticamente as luzes WiZ, simulando uma presença em casa e desencorajando potenciais intrusos. Além disso, também pode definir as luzes para piscarem, caso seja detetado um incidente, notificando os seus vizinhos sobre qualquer atividade indesejada.



Melhore a sua sensação de segurança com notificações de movimento

Receba notificações imediatas através do smartphone de som alto ou movimento detetado pela câmara WiZ quando estiver ausente. Também pode configurar a câmara para iniciar automaticamente a gravação* quando for detetada atividade.*É necessária uma subscrição paga ou um cartão SD.



Integre a câmara WiZ no seu sistema de casa inteligente

Não é apenas a aplicação WiZ que pode controlar a câmara. Utilize o Assistente Google ou Amazon Alexa e transmita o feed da câmara em ecrãs compatíveis. As capacidades e funcionalidades variam de sistema para sistema.



Imagens nítidas, de dia ou de noite

O vídeo de alta definição e a lâmpada de infravermelho (IV) captam a atividade, durante o dia ou à noite, num campo de visão de 120°.

ESPECIFICAÇÕES

DESIGN E ACABAMENTO

Cor: White
Material: Plástico

DURAÇÃO

Vida útil nominal: 25.000

CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Consistência da cor: 6 SDCM
Índice de Restituição Cromática (IRC): ≥80
Temperatura da cor: 2200-6500 K

DIVERSOS

Concebida especialmente para: Sala de estar Sala de jantar Quarto infantil
SpaceSense: Sim

CONSUMO DE ENERGIA

Consumo de Energia: 8,5

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Peso líquido: 0,4 kg
Comprimento do cabo: 2.500
Altura total: 122 mm
Largura total: 60 mm

ASSISTÊNCIA

Garantia: 2 ano(s)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fixação: Montagem na parede ou em mesa
Código IP: IP20 | Proteção de dedos
Classe de proteção: Classe III –
Voltagem ultrabaixa de segurança
Câmara com sensor de imagem: No
Campo de visão da lente da câmara (graus): 120
Zoom digital da câmara: Não
Adaptador de conexão USB: USB-A

A LÂMPADA

Formato: A60
Tensão de entrada: 220V-240V
Fluxo luminoso: Cor total
Emissão de lúmenes: 806 lm
Fator de potência: 0.5
Temperatura de funcionamento: -20 °C a 45 °C
Peso: 0,065
Eficiência: 94
Corrente da lâmpada: 65

A CÂMARA

Resolução de vídeo máxima: 1080P
Modos de vídeo: 1080P
Funcionalidades de vídeo: 30FPS
Detecção de movimento: Detecção de movimento, pessoas e som
Visão noturna: Sim, com LED infravermelho
Colocação da câmara: Montagem na parede ou em mesa
Resistência às intempéries: Não
Microfone: Sim
Áudio: Áudio bidirecional
Temperatura de funcionamento: 0 °C a +40 °C
Protocolo de conectividade: Wi-Fi (2,4 GHz)
Altura: 3,5
Comprimento: 11,9
Profundidade: 6,6
Regulamentar: /
Alarme sonoro: Não
Conversação bidirecional: Sim
Modo de armazenamento:
Armazenamento local e na nuvem (subscrição)

COMPATÍVEL COM

Compatível com a funcionalidade
Efeitos: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Matter: Sim
Período de suporte definido:
Minimum of 60 months after introduction date
Número máximo de acessórios: 9999
Protocolo de comunicação: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)



DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM

EAN/UPC - produto: 8720169075016

Peso líquido: 0,4 kg

Peso bruto: 0,77 kg

Altura: 20,2 cm

Comprimento: 9,5 cm

Largura: 26,5 cm



© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.